

Mr.LongArm ofrece una línea completa de mangos de extensión. Escoja entre los muchos estilos y longitudes que varían de 0,6 a 7,3 m. Los mangos de extensión Mr.LongArm eliminan la necesidad de una escalera y hacen del lavado de ventanas una tarea más rápida, segura y fácil.

## ASSEMBLÉE

Les outils du kit ProDesign sont désassemblés. Pour assembler l'épurauteur de fenêtre, appuyez sur le ressort de la poignée et insérez la barre de lavage.

Dévisser ensuite la fermeture de la douille de lavage et insérer la barre de lavage à la fin et à travers l'élastique et le ressaut. Le manchon de lavage est conçu pour être facilement enlevé pour le blanchissage ou le remplacement.

Pour passer au racloir, appuyez sur le relâchement du ressort sur la poignée et retirez la barre de lavage, puis installez le canal avec du caoutchouc dans la poignée, comme illustré.

Pour utiliser avec une rallonge filetée standard, utilisez l'adaptateur conique fourni.

La poignée pivotante ProDesign facilite le nettoyage des fenêtres difficiles d'accès.

## CONSEILS POUR LE NETTOYAGE DE VITRES

Commencez avec une solution de 1,48 cl de liquide vaisselle et 3,78 l d'eau dans un seau. Éviter les nettoyeurs à l'ammoniaque car ils réduisent la durée de vie de la lame du racloir. Tremper un tampon à récurer les vitres Mr.LongArm dans la solution, l'essorer et récurer toute la vitre.

Utiliser un racloir Mr.LongArm et procéder d'un bord à l'autre en commençant par le coin gauche supérieur. Placer la lame à un angle

vers le bas, exercer une pression légère et racler la vitre à grands coups. La saleté et l'eau sont nettoyées et les vitres brillent de propreté.

Pour obtenir les meilleurs résultats, sécher au moyen d'un chiffon la lame du racloir après chaque coup. Racler toute la vitre et essuyer les bords avec un chiffon propre sec. Il est recommandé de nettoyer les vitres supérieures en premier et ensuite les vitres inférieures.

Mr.LongArm offre une gamme complète de manches de rallonge pour les vitres difficiles à atteindre. On peut en choisir dans tous les styles et toutes les longueurs, entre 0,6 et 7,3 m. Les manches de rallonge Mr.LongArm permettent de ne pas utiliser d'échelle et de nettoyer les vitres de manière plus rapide, plus sécuritaire et plus facile.



# ProDesign® Window Cleaning Kit



FOR ADDITIONAL INFORMATION,  
CALL TOLL FREE: 1-800-821-3508

**MR.LONGARM, INC.**

P.O. BOX 377, GREENWOOD, MO U.S.A. 64034-0377

(816) 537-6777 • FAX: 816-537-6162

[info@mrlongarm.com](mailto:info@mrlongarm.com) • WEBSITE: [mrlongarm.com](http://mrlongarm.com)

## MODEL #1002

**Includes 14" microfiber wash sleeve,  
14" support bar, 12" aluminum channel  
with premium rubber, ProDesign swivel  
handle and taper adapter. Extension pole  
sold separately.**

## ASSEMBLY

The tools in the ProDesign kit come disassembled. To assemble the window scrubber press the spring release on the handle and insert the wash bar.



ProDesign swivel handle assists in cleaning windows with difficult access.

To convert to the squeegee press spring release on the handle and remove wash bar then install the channel with rubber into the handle as shown.

To use with a regular threaded extension pole use the included taper adaptor.



## WINDOW WASHING TIPS

Start with a solution of 1/2 ounce of dish washing liquid and 1 gallon of water in a bucket. Avoid ammoniated cleaners as they reduce the life of your squeegee's blade. Dip a Mr.LongArm window scrubber into your solution, wring out excess and scrub the entire window.

Using a Mr.LongArm squeegee, begin at the top left corner and work from side to side. Angle blade downward, apply light pressure and squeegee window with complete strokes. Dirt and water will be lifted off your windows leaving them cleaner and shinier.

For best results, wipe squeegee blade dry with cloth after each stroke. Squeeze entire window and wipe edges with a dry clean cloth. It is recommended that you clean upper windows first then clean your lower windows.

For hard-to-reach windows, Mr.LongArm offers a complete line of extension handles. Choose from many styles and lengths that reach from 2' to 24'. Mr.LongArm extension handles eliminate the need for a ladder and make window washing faster, safer and easier.



## MONTAJE

Las herramientas en el kit ProDesign vienen desmontadas. Para ensamblar el lavador de ventanas presione la liberación del resorte en el mango e inserte la barra de lavado.

A continuación, suelte el cierre del maniquito de lavado e inserte la barra de lavado en el extremo y a través del elástico y ressnap. La manga de lavado está diseñada para ser removida fácilmente para lavar o reemplazar.

Para convertirlo a la boquilla, presione el muelle de liberación en la manija y quite la barra de lavado, luego instale el canal con goma en la manija, como se muestra.

Para usar con un poste de extensión con rosca regular, use el adaptador de cono incluido.

El mango giratorio ProDesign ayuda a limpiar ventanas con acceso difícil.

## SUGERENCIAS PARA EL LAVADO DE VENTANAS

Comience con una solución de 16 ml de líquido para lavar platos y 1 galón de agua en un balde. Evite el uso de limpiadores con amoníaco ya que éstos acortan la vida útil de la hoja del secador. Sumerja un limpiador de ventanas Mr.LongArm en la solución, exprima el exceso y lave toda la ventana.

Usando un secador Mr.LongArm, empiece por la esquina superior izquierda y trabaje de un lado al otro. Incline la hoja hacia abajo, aplique una presión ligera y seque la ventana dando pasadas completas. La tierra y el agua serán removidas de la ventana, dejándola más limpia y reluciente.

Para obtener los mejores resultados, seque la hoja del secador con un trapo después de cada pasada. Seque toda la ventana y límpie sus extremos con un trapo seco. Se recomienda limpiar las ventanas más altas primero y luego las más bajas.

Para las ventanas difíciles de alcanzar,