

(溶接火口)

	呼び	穴径
EA300B D-1	# 50	0.7mm
EA300B D-2	# 70	0.8mm
EA300B D-3	# 100	0.9mm
EA300B D-4	# 140	1.0mm
EA300B D-5	# 200	1.2mm
EA300B D-6	# 225	1.3mm
EA300B D-7	# 250	1.4mm
EA300B D-8	# 315	1.5mm



アセチレンガス用


ねじサイズ M6 × P1.0

材質 Bs BM (真鍮)

全長 28mm

六角対辺 8mm

(先端拡大)



EA300-2、4、-4 B用