

SUPERACE® WASHER

SEC-2Nタイプ



ハードコンディションにも
対応する高耐久性能!

1/2減速機構搭載エンジン

エンジンの回転数を約1/2に減速させることで、ポンプを含む主要装備の消耗を抑え、長期にわたる性能維持を実現しています。

余水式三連プランジャーポンプ

アイドリング中は吸水した水を余水として排出し、常に冷たい水が循環。オーバーヒートを防ぎインナーパーツを保護します。

自吸方式で水さえあればどこでも洗浄可能!
積み込みや移動が容易な軽量コンパクト設計

SEC-1310-2N2

ガンフック&ホースフック

サイドにはガンを収納できるガンフック。背面にはホースを収納できるホースフックも採用。移動に便利です。

HONDA製
高耐久汎用エンジン

HONDA製高耐久汎用エンジンを全機種に搭載。高い信頼性と品質と共に、アフターメンテナンスも安心。

高耐久三連プランジャーポンプ

スーパー工業の長年の実績により増った、ノウハウの詰まった高耐久三連プランジャーポンプを搭載しています。



大型車輪

悪路でも移動が容易な大型車輪を採用しています。

自吸方式

水道のない場所でもローリータンクなどに水をためれば、どんな場所でも強力洗浄が可能です。



楽々移動!

28.0kg~50.4kgと超軽量コンパクト設計。1人でも車両への積み込みが可能です。



SEC-1315-2N2・3007-2N

高圧カタイプ



(SEC-1315-2N2)

多水量タイプ



(SEC-3007-2N)

高圧カタイプと多水量タイプをラインアップ

SEC-1520-2N・1616-2N

水量も圧力もワンランク上のプロユース仕様



楽々積み込み!

小型車両にも余裕で積み込み可能なコンパクト設計です。



仕様

型式名	SEC-1310-2N2	SEC-1315-2N2	SEC-3007-2N	SEC-1520-2N	SEC-1616-2N
コードNo.	039568	039538	0395D5	039555	039545
圧力MPa(kgf/cm ²)	10.0(102)	15.0(153)	7.0(71)	20.0(204)	16.0(163)
水量(L/min)	13.0	13.0	29.0	15.0	16.0
回転数(min ⁻¹)	1750				
名称	空冷4サイクルガソリンエンジン				
総排気量(cc)	196			270	
定格出力	3.7kW(5.0PS)/1800min ⁻¹			5.1kW(6.9PS)/1800min ⁻¹	
最大出力	4.8kW(6.5PS)/1800min ⁻¹			6.3kW(8.5PS)/2000min ⁻¹	
始動方式	リコイルスターター式				
使用燃料	無鉛レギュラーガソリン				
燃料タンク容量(L)	3.1			5.3	
寸法 長さ×幅×高さ(mm)	694×460×703			760×494×778	
質量(kg)	28.4	28.9	32.0	50.4	
標準付属品	ライフルガン ASY 500-クイック*		タービンガンASY クイック*	ライフルガン ASY 500-クイック*	
	可変ノズルASY φ1.3 橙	可変ノズルASY φ1.2 青	タービンガン用ノズル 1/8#161 Oリング付†	可変ノズルASY φ1.1 白	可変ノズルASY φ1.3 橙
	高圧ホースASY CL 3/8×20mクイック*			高圧ホースASY TH 3/8×20mクイック* 高圧ホースASY CL 3/8×20mクイック*	
	吸水ホースASY 1/2×3m ストレーナー無*		吸水ホースASY 3/4×3m ストレーナー無*	吸水ホースASY 1/2×3m ストレーナー無*	
ストレーナー 円盤形 40メッシュ		ストレーナー 円盤形 40メッシュ		ストレーナー 円盤形 40メッシュ	
余水ホースASY 3/8×3m テトロンφ10*					

付属品



スーパー工業株式会社

現場で求められる性能に
技術で応える高圧洗浄機

SUPERACE®
WASHER

本社	〒566-0052	大阪府摂津市鳥飼本町5丁目3-7	TEL(072)653-2721(代)	FAX(072)653-2354
札幌営業所	〒003-0824	札幌市白石区菊水元町四条1丁目2-15	TEL(011)874-5600	FAX(011)874-5601
仙台営業所	〒984-0013	仙台市若林区六丁の目南町7-18	TEL(022)353-9512	FAX(022)353-9515
東京営業所	〒132-0021	東京都江戸川区中央4丁目15-13	TEL(03)3653-2411	FAX(03)3653-2420
名古屋営業所	〒458-0915	名古屋市緑区野末町208	TEL(052)626-3701	FAX(052)626-3702
大阪営業所	〒566-0052	大阪府摂津市鳥飼本町5丁目3-7	TEL(072)653-2721	FAX(072)653-2354
広島営業所	〒731-5128	広島市佐伯区五日市中央7丁目25-23	TEL(082)208-4885	FAX(082)208-4886
福岡営業所	〒811-2233	福岡県糟屋郡志免町別府北3丁目5-8	TEL(092)622-6273	FAX(092)622-6279
沖縄出張所	〒903-0812	沖縄県那覇市首里当蔵町1-18-3	TEL(098)887-0089	FAX(098)887-0089