




廃液中和処理剤

無リンタイプ

# アルカリ排水中和剤



- 無リンタイプ
- フルーツ酸が主成分
- 液体中和剤で作業性良好
- PRTR法非該当
- 環境ホルモンフリー



荷 姿	製品コード	管理No.	JANコード
10kg/ボトル	3832	NB39	4979782038326

YOKOHAMA OILS & FATS INDUSTRY CO.,LTD.

# 廃液中和処理剤

無リンタイプ

# アルカリ排水中和剤

下水道法の排水基準の一つであるpHの許容値は5.8~8.6※に規制されています。

※地方自治体ごとに数値が変わりますのでご注意ください。

## 使用方法

### ●ハクリ剤を使用した場合 ※ハクリ廃液に対して5~8%を目安に投入してください。



①作業後回収したハクリ廃液に本品を少しずつ加えよく攪拌し、pH測定器またはpH試験紙で確認しながら中和を行ってください。

②ハクリ廃液には樹脂分が含まれているため、中和により固形物が析出します。これをザル等でろ過し、中和処理済み廃液と固形物に分けてください。

③中和処理済み廃液と固形物は、条例や法令に従って処理してください。

※ワックスやハクリ剤の種類により、分離した固形物や廃液の状態は異なります。

### ●その他の洗浄剤を使用した場合 ※下記表の使用量を目安に投入してください。

①作業後回収した廃液に本品を少しずつ加えよく攪拌し、pH測定器またはpH試験紙で確認しながら中和を行ってください。

②中和処理後の廃液は、条例や法令に従って処理してください。

※下記表は製品自体のデータです。廃液に対しての使用量とは異なる場合がありますので、注意してください。

洗浄剤	洗浄剤1Lに対する中和剤使用量	洗浄剤	洗浄剤1Lに対する中和剤使用量
シルバーNプラス	640ml	シルバーマイルド	480ml
グリラー	420ml	スーパーハイクリーナー	290ml
スリーエイト・ECO	120ml	セラリムーバーS	250ml
ピッククリアーK・ECO	50ml	ハマユーNY	150ml

## 使用上の注意

※本製品は水素イオン濃度(pH)調整のために使用する製品です。生物化学的酸素要求量(BOD)・浮遊物質量(SS)等、pH以外を調整することは出来ません。

## pH試験紙(別売)



荷姿	製品コード
10ロール(9mm×6m)	2097

**Linda** 横浜油脂工業株式会社

URL <http://www.yof-linda.co.jp>

本社／横浜市西区南浅間町1-1 〒220-0074 TEL (045) 313-8256 (直)  
 大阪営業課／TEL (06) 6471-1820 (直) 名古屋営業所／TEL (052) 805-4801 (代)  
 札幌営業所／TEL (011) 873-4861 (代) 広島出張所／TEL (082) 962-4701 (代)  
 仙台営業所／TEL (022) 782-1720 (代) 福岡営業所／TEL (092) 687-5566 (代)

お問い合わせは