

# エアコンダクトカッター VD2200

因幡電工推奨品で唯一 **MD85** も対応  
 アタッチメント無しで **MD75** も切断 だから **業界NO.1の実力**

当社比  
 性能、切れ味  
 10%UP



**VICTOR** is super professional tools.  
 It's a high quality and beautiful.

## 特徴

業界初の対応

アタッチメントでMD85も楽々切断

コスト削減

従来の切れ味10%UPで施工時間短縮

美しい切断面

独自の受け形状でダクトをサポート

## 適応切断ワーク

### INABA DENKO

SD66 SD77 SD100  
 LD70 LD90  
 MD75N MD85

### INOAC

DD60 DD75  
 DD100  
 CD100

### National

DAS060  
 DAS080  
 DAS010

品番 VD2200 標準価格 オープン  
 (サイズ 18X310X90mm) 標準価格

替刃	品番VD021	オープン
アタッチメント	品番VD220	オープン
受け部	品番VD223	オープン



製造元 花園工具株式会社



# エアコンダクトカッター VD-2200

## ■ 切断適応能力



※押し込むような感じで入れてください  
※必ず2枚同時に切断してください。

※MD85は必ずベースとカバーを別々に切断してください。

## ■ VD2100からVD2200へのバージョンアップ



まずはじめにバージョンアップ用のVD223をお求めください。


- ①矢印方向にネジを廻しVD223に交換してください。
- ②受けを交換したら再度ネジをとりつけ強く締め付ければバージョンアップ完了です。

※作業時には必ず刃を閉じた状態で行ってください。

## ■ MD85切断方法

まずはじめにMD85専用アタッチメントをお求めください。

※VD2100（銀メッキの受け）ではアタッチメントをお求め頂いてもMD85は切断できません




- ①図1のように少し斜めからアタッチメントを受けに1/3程度差し込みます。
- ②図2のようにまっすぐと下に差し込みます。

- ③図3のように受けの下端部とアタッチメントの下端部が一直線上にくるまで差し込めれば取りつけ完了です。

- ④図4、5のようにベースとカバーを一枚ずつ切断します。

## ■ 美しい切断のポイント

### ● 各種共通ポイント



### ● MD形ポイント



- 丸で囲んでいる部分をゆっくりと切断する。
- 材料が20℃以下の時は40～60℃のお湯で温めてください。

### ● 季節対応目安表

1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
▲	▲	△	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	○	△	▲

- ◎…普通に切断 ○…ゆっくりと切断 △…かなりゆっくりと ▲ダクトを温めて切断

※MDダクトは全ての季節でゆっくりと切断してください。  
※上記は刃が痛んでいない時の目安です。

## ■ 部品図



- EA338DE-10
- EA338DE-1
- EA338DE-2

### △注意

- 安全の為、保護メガネを着用下さい。
- 可動部で指などを挟まないように注意して下さい。
- 危険ですので刃の下に手などを入れないで下さい。
- 工具は本来の目的以外では使用しないで下さい。
- 指定サイズ以外のダクトは切断しないで下さい。
- 冬はダクトが割れやすくなっていますので、ゆっくり切断するか、パチー等でダクトを温めてから切断して下さい。
- ダクト切断の仕方により、切断面が斜めになる事があります。
- 落下させたり、衝撃を与えたりと工具が破損いたしますのでご注意ください。
- 衝撃や本来の目的以外での使用は保証できませんのでご注意ください。

### △警告

- 刃は大変鋭利になっておりますので、直接手で触れないで下さい。
- 又、切断作業時、替刃、部品交換時は必ず保護手袋を着用して下さい。

## 製造元 花園工具株式会社

E-mail:hanazono@jeans.ocn.ne.jp  
ホームページ: http://www.hanazonotool.co.jp/

本社  
〒578-0901 東大阪市加納5丁目12番38号  
TEL.072(871)9901(代) FAX.072(871)9904

東京営業所  
〒110-0016 東京都台東区台東1丁目22番4号幸保第3ビル7階  
TEL.03(5818)0546 FAX.03(5818)0547

品番	パッケージ寸法	重量	JANコード
本体 VD-2200	360×120×25 (mm)	570g	4953998006157
替え刃VD021	210×80×4.5 (mm)	110g	4953998006140
アタッチメントVD220	175×120×25 (mm)	150g	4953998006164
受け部VD223	175×120×25 (mm)	120g	4953998006171

## 取扱店

MADE IN JAPAN