



鉄工ヤスリ

セット：EA521TV-15A～30C
ハンドル付



単品：EA521TV-150A～300J
柄(ハンドル)なし




- 材質…合金工具鋼(SKS-8)
- 複目
- ハンドル：EA521VZ-10～14
材質…耐衝撃性プラスチック

◆断面形状と用途例◆		
名称	断面形状	主な用途例
平形ヤスリ		平面の仕上げ
半丸形ヤスリ		曲内面の仕上げ、 すみの仕上げ
丸形ヤスリ		丸穴の仕上げ

- ヤスリの規格はJIS-B4703鉄工ヤスリの規定に準じて製造されます。

下目は上目に対して
10～20%粗い。



カタログ表中の目の粗さは
上目の粗さを表示。

※ ~~EA521TV-15A~~ ~~EA521TV-15B~~ ~~EA521TV-15C~~ ~~EA521TV-20A~~ ~~EA521TV-20C~~ は取扱中止商品です。

3本セット品番	単品品番(1本入り)	形状	粗さ	サイズ(mm)			適合 ハンドル	3本セット品番	単品品番(1本入り)	形状	粗さ	サイズ(mm)			適合 ハンドル
				刃長	幅	厚み						刃長	幅	厚み	
150mm・粗目							250mm・粗目								
EA521TV-15A	EA521TV-150A	平	粗目	150	16	4	EA521VZ-12	EA521TV-25A	EA521TV-250A	平	粗目	250	25	6	EA521VZ-14
	EA521TV-150D	半丸		150	16	4.5	EA521VZ-12		EA521TV-250D	半丸		250	25	7	EA521VZ-14
	EA521TV-150G	丸		150	6	6	EA521VZ-10		EA521TV-250G	丸		250	10	10	EA521VZ-13
150mm・中目							250mm・中目								
EA521TV-15B	EA521TV-150B	平	中目	150	16	4	EA521VZ-12	EA521TV-25B	EA521TV-250B	平	中目	250	25	6	EA521VZ-14
	EA521TV-150E	半丸		150	16	4.5	EA521VZ-12		EA521TV-250E	半丸		250	25	7	EA521VZ-14
	EA521TV-150H	丸		150	6	6	EA521VZ-10		EA521TV-250H	丸		250	10	10	EA521VZ-13
150mm・細目							250mm・細目								
EA521TV-15C	EA521TV-150C	平	細目	150	16	4	EA521VZ-12	EA521TV-25C	EA521TV-250C	平	細目	250	25	6	EA521VZ-14
	EA521TV-150F	半丸		150	16	4.5	EA521VZ-12		EA521TV-250F	半丸		250	25	7	EA521VZ-14
	EA521TV-150J	丸		150	6	6	EA521VZ-10		EA521TV-250J	丸		250	10	10	EA521VZ-13
200mm・粗目							300mm・粗目								
EA521TV-20A	EA521TV-200A	平	粗目	200	21	5	EA521VZ-13	EA521TV-30A	EA521TV-300A	平	粗目	300	30	7	EA521VZ-14
	EA521TV-200D	半丸		200	21	6	EA521VZ-13		EA521TV-300D	半丸		300	30	8.5	EA521VZ-14
	EA521TV-200G	丸		200	8	8	EA521VZ-12		EA521TV-300G	丸		300	12	12	EA521VZ-13
200mm・中目							300mm・中目								
EA521TV-20B	EA521TV-200B	平	中目	200	21	5	EA521VZ-13	EA521TV-30B	EA521TV-300B	平	中目	300	30	7	EA521VZ-14
	EA521TV-200E	半丸		200	21	6	EA521VZ-13		EA521TV-300E	半丸		300	30	8.5	EA521VZ-14
	EA521TV-200H	丸		200	8	8	EA521VZ-12		EA521TV-300H	丸		300	12	12	EA521VZ-13
200mm・細目							300mm・細目								
EA521TV-20C	EA521TV-200C	平	細目	200	21	5	EA521VZ-13	EA521TV-30C	EA521TV-300C	平	細目	300	30	7	EA521VZ-14
	EA521TV-200F	半丸		200	21	6	EA521VZ-13		EA521TV-300F	半丸		300	30	8.5	EA521VZ-14
	EA521TV-200J	丸		200	8	8	EA521VZ-12		EA521TV-300J	丸		300	12	12	EA521VZ-13