

EA589CT-8 セーフティカッター 仕様書



使用上の注意

- ・ブレードは非常に鋭利で危険です。取扱に注意してください。
- ・使用時や交換時は怪我をしないよう、十分注意してください。
- ・引き切り作業以外には使用しないでください。
- ・高所作業には、使用しないでください。
- ・使用時や刃の交換時、保護めがねや手袋を着用し、安全に心がけてください。
- ・使用後の刃は、各市町村の条例により適切な処理を行ってください。
- ・幼児の手の届かない場所に保管してください。

◆仕様

- 左右兼用
- 全長…138mm
- 刃厚…0.63
- サイズ…53×19×138(L)mm
- 替刃…EA589CR-10(スチール製 10枚入り)、EA589CR-101(スチール製 5枚入り)
EA589CR-102(スチール製 10枚入り)、EA589CR-103(ステンレス製 10枚入り)
EA589CR-104(ステンレス製Tinコーティング 5枚入り)、
EA589CR-105(ステンレス製Tinコーティング 10枚入り)、
- 材質…刃:スチール、本体:プラスチック
- 刃幅…19mm
- 刃長…53mm、カット長…14mm(カットできる幅)
- 重量…59g

◆各部の名称と働き

切断後刃は自動的に
収納されます。

人間工学に基づくハンドルの形状
軽量で長時間使用でも疲れません。



刃は14mmのカット幅に
セットされています。
本体の角度は切断に理想的な
角度になるようになっています。

グリップ

スライダ

解除時グリップを握ると ロック・解除・刃交換の3段階調節ができます
刃が出てきます。

◆使用方法(説明写真は旧モデルの写真です。商品の色は赤色から青色に変わっています。)



スライダを解除にします。グリップを握ると刃が
出てきます。



切断したい物に刃先を挿入し、
引き切ってください。
切断後刃は自動的に収納されます。



安全のため、使用しないときは
スライダをロックにセットして
おいてください。

◆刃の交換方法



スライダーを刃交換マーク
△△ にセットします。



グリップを矢印方向に
引き出します。



ブレードホルダーが出てきます。
ブレード押えを開くと刃が出てきます。



刃を取替え、ブレード押え、
ブレードホルダーを元の位置に
戻します。
ブレードホルダーはカチッと音が
するまでしっかり戻してください。



スライダーを解除セットし、
刃が出るか確認してください。

◆切替スライダー使用上の注意



- ロック解除時には、手や指を刃や刃付近に近づけないでください。
- スライダーを動かす時は、片手でしっかりナイフを持ち、スライダーを親指と人差し指で持ち、動かしてください。
- ケガをしないよう十分注意してください。