

ツールセット BR390入組み工具セット

ツールセット ツールセット

工具セット（両開きメタルケースタイプ） [56点]


SK3562WZR_ZGBK_Z

基本情報

※クリックで画像が拡大します



SK3562WZR



※表示価格には消費税は含まれておりません。

No.	カラー	小売参考価格
SK3562WZR	レッド	¥122,000
SK3562WZGBK	ブラック	¥122,000
SK3562WZ	シルバー	¥122,000

自動車整備のスタンダードモデル。ケースは機動性に優れた両開きタイプのEK-10Aシリーズを採用。工具の収納、管理に便利なウレタントレイ。

SK3560WZRの後継機種です。

軽量の樹脂製両開きケースSK330P-M採用のツールセットSK3561Pはこちら。

詳細情報

品番	セット内容	個数
EK-10A	両開きメタルケース	1

[»EK-10Aのカタログページ](#)

質量(kg)	個口
12.7	1ヶ口

入組内容

品名	品番
9.5sq.ソケット(六角)	B3-08, 10, 12, 13, 14, 17, 19
9.5sq.ディープソケット(六角)	B3L-10, 12, 14
9.5sq.ラチェットハンドル	BR390
9.5sq.クイックスピナ	BE3-Q
9.5sq.ショートヘキサゴンビットソケット	BT3-05S, 06S, 08S
9.5sq.エクステンションバー	BE3-075, 150
めがねレンチ(45°×6° ロング)	M5- 0810, 1012, 1214, 1417, 1719, 2224
スパナ	S2-0810, 1012, 1113, 1214, 1417
樹脂柄マイナスドライバ	D1M2-5, 6
樹脂柄クロスドライバ	D1P2-1, 2, 3
樹脂柄スタッドドライバ(マイナス)	D1MS-6
樹脂柄スタッドドライバ(クロス)	D1PS-2
板ラチェット差替えドライバセット	TMDB8(クロスビットNo.2 : 22, 30mm, No.3 : 25mm, 六角ビット4, 5, 6mm)
モンキレンチ	WMA-250
コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付)	PJ-200
ラジオペンチ	PSL-150

ニッパ	PN1-150
コンビハンマ	UD7-10
ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット[9本組]	HL259SP(1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)
トレイ(5枚)	—

- 入組品とケースの使用上の注意事項をお読みください。
- 移動の際は、ふた、引出しなどを確実にロックしてください。