

【ピン・Oリング実寸サイズ表】

EA品番	商品名	穴径	Oリング部外径	ピン適合品番	Oリング適合品番
EA687HA-10	1/2"DRx10mm インパクトソケット	5.6mm	22mm	EA164MF-212	EA164MF-312
EA687HA-11	1/2"DRx11mm インパクトソケット	5.6mm	22mm	EA164MF-212	EA164MF-312
EA687HA-12	1/2"DRx12mm インパクトソケット	5.6mm	21mm	EA164MF-212	EA164MF-312
EA687HA-13	1/2"DRx13mm インパクトソケット	5.6mm	21mm	EA164MF-212	EA164MF-312
EA687HA-14	1/2"DRx14mm インパクトソケット	5.6mm	22.6mm	EA164MF-212	EA164MF-312
EA687HA-15	1/2"DRx15mm インパクトソケット	5.6mm	22.6mm	EA164MF-212	EA164MF-312
EA687HA-16	1/2"DRx16mm インパクトソケット	5.7mm	21.8mm	EA164MF-212	EA164MF-312
EA687HA-17	1/2"DRx17mm インパクトソケット	5.7mm	22.8mm	EA164MF-212	EA164MF-312
EA687HA-18	1/2"DRx18mm インパクトソケット	5.5mm	25.5mm	EA164MF-213	EA164MF-313
EA687HA-19	1/2"DRx19mm インパクトソケット	5.7mm	27mm	EA164MF-213	EA164MF-313
EA687HA-21	1/2"DRx21mm インパクトソケット	5.1mm	28.8mm	EA164MF-213	EA164MF-313
EA687HA-22	1/2"DRx22mm インパクトソケット	5.2mm	27.2mm	EA164MF-213	EA164MF-313
EA687HA-23	1/2"DRx23mm インパクトソケット	5.5mm	27mm	EA164MF-213	EA164MF-313
EA687HA-24	1/2"DRx24mm インパクトソケット	5.3mm	26.2mm	EA164MF-213	EA164MF-313
EA687HA-27	1/2"DRx27mm インパクトソケット	5.0mm	27.6mm	EA164MF-213	EA164MF-313
EA687HA-29	1/2"DRx29mm インパクトソケット	5.5mm	27.8mm	EA164MF-213	EA164MF-313
EA687HA-30	1/2"DRx30mm インパクトソケット	5.4mm	28mm	EA164MF-213	EA164MF-313
EA687HA-32	1/2"DRx32mm インパクトソケット	5.2mm	32mm	EA164MF-213	EA164MF-313
EA687JA-17	3/4"DRx17mm インパクトソケット	5.8mm	32.6mm	EA164MF-222	EA164MF-322
EA687JA-18	3/4"DRx18mm インパクトソケット	6.0mm	32.5mm	EA164MF-222	EA164MF-322
EA687JA-19	3/4"DRx19mm インパクトソケット	6.0mm	31.6mm	EA164MF-222	EA164MF-322
EA687JA-20	3/4"DRx20mm インパクトソケット	6.0mm	32.3mm	EA164MF-222	EA164MF-322
EA687JA-21	3/4"DRx21mm インパクトソケット	6.0mm	33.5mm	EA164MF-222	EA164MF-322
EA687JA-22	3/4"DRx22mm インパクトソケット	6.0mm	34.6mm	EA164MF-222	EA164MF-322
EA687JA-23	3/4"DRx23mm インパクトソケット	6.0mm	34.0mm	EA164MF-222	EA164MF-322
EA687JA-24	3/4"DRx24mm インパクトソケット	5.9mm	34.3mm	EA164MF-222	EA164MF-322
EA687JA-25	3/4"DRx25mm インパクトソケット	6.0mm	34mm	EA164MF-222	EA164MF-322
EA687JA-26	3/4"DRx26mm インパクトソケット	6.0mm	35mm	EA164MF-222	EA164MF-322
EA687JA-27	3/4"DRx27mm インパクトソケット	6.0mm	37mm	EA164MF-222	EA164MF-322
EA687JA-28	3/4"DRx28mm インパクトソケット	6.0mm	37mm	EA164MF-222	EA164MF-322
EA687JA-29	3/4"DRx29mm インパクトソケット	5.5mm	38mm	EA164MF-222	EA164MF-322
EA687JA-30	3/4"DRx30mm インパクトソケット	6.0mm	41mm	EA164MF-222	EA164MF-322
EA687JA-31	3/4"DRx31mm インパクトソケット	5.9mm	38mm	EA164MF-222	EA164MF-322
EA687JA-32	3/4"DRx32mm インパクトソケット	5.8mm	41mm	EA164MF-222	EA164MF-322
EA687JA-33	3/4"DRx33mm インパクトソケット	5.8mm	41mm	EA164MF-222	EA164MF-322
EA687JA-34	3/4"DRx34mm インパクトソケット	5.8mm	38mm	EA164MF-222	EA164MF-322
EA687JA-35	3/4"DRx35mm インパクトソケット	5.8mm	40mm	EA164MF-222	EA164MF-322
EA687JA-36	3/4"DRx36mm インパクトソケット	5.8mm	40mm	EA164MF-222	EA164MF-322
EA687JA-37	3/4"DRx37mm インパクトソケット	6.0mm	38mm	EA164MF-222	EA164MF-322
EA687JA-38	3/4"DRx38mm インパクトソケット	6.0mm	41mm	EA164MF-222	EA164MF-322
EA687JA-39	3/4"DRx39mm インパクトソケット	5.9mm	38mm	EA164MF-222	EA164MF-322
EA687JA-40	3/4"DRx40mm インパクトソケット	5.9mm	38mm	EA164MF-222	EA164MF-322
EA687JA-41	3/4"DRx41mm インパクトソケット	6.0mm	38mm	EA164MF-222	EA164MF-322

【ピン・Oリング実寸サイズ表】

EA品番	商品名	穴径	Oリング部外径	ピン適合品番	Oリング適合品番
EA687KA-36	1 "DRx36mm インパクトソケット	6.4mm	46mm	EA164MF-232	EA164MF-332
EA687KA-37	1 "DRx37mm インパクトソケット	6.4mm	46mm	EA164MF-232	EA164MF-332
EA687KA-38	1 "DRx38mm インパクトソケット	6.4mm	46mm	EA164MF-232	EA164MF-332
EA687KA-39	1 "DRx39mm インパクトソケット	6.4mm	46mm	EA164MF-232	EA164MF-332
EA687KA-40	1 "DRx40mm インパクトソケット	6.4mm	46mm	EA164MF-232	EA164MF-332
EA687KA-41	1 "DRx41mm インパクトソケット	6.4mm	46mm	EA164MF-232	EA164MF-332
EA687KA-42	1 "DRx42mm インパクトソケット	6.4mm	46mm	EA164MF-232	EA164MF-332
EA687KA-43	1 "DRx43mm インパクトソケット	6.4mm	46mm	EA164MF-232	EA164MF-332
EA687KA-44	1 "DRx44mm インパクトソケット	6.4mm	46mm	EA164MF-232	EA164MF-332
EA687KA-45	1 "DRx45mm インパクトソケット	6.4mm	46mm	EA164MF-232	EA164MF-332
EA687KA-46	1 "DRx46mm インパクトソケット	6.3mm	47mm	EA164MF-232	EA164MF-332
EA687KA-47	1 "DRx47mm インパクトソケット	6.4mm	46mm	EA164MF-232	EA164MF-332
EA687KA-48	1 "DRx48mm インパクトソケット	6.4mm	46mm	EA164MF-232	EA164MF-332
EA687KA-49	1 "DRx49mm インパクトソケット	6.4mm	46mm	EA164MF-232	EA164MF-332
EA687KA-50	1 "DRx50mm インパクトソケット	6.5mm	47mm	EA164MF-232	EA164MF-332
EA687KA-51	1 "DRx51mm インパクトソケット	6.1mm	46mm	EA164MF-232	EA164MF-332
EA687KA-52	1 "DRx52mm インパクトソケット	6.1mm	46mm	EA164MF-232	EA164MF-332
EA687KA-53	1 "DRx53mm インパクトソケット	6.3mm	46mm	EA164MF-232	EA164MF-332
EA687KA-54	1 "DRx54mm インパクトソケット	6.5mm	47mm	EA164MF-232	EA164MF-332
EA687KA-55	1 "DRx55mm インパクトソケット	6.3mm	46mm	EA164MF-232	EA164MF-332
EA687KA-56	1 "DRx56mm インパクトソケット	6.3mm	46mm	EA164MF-232	EA164MF-332
EA687KA-57	1 "DRx57mm インパクトソケット	6.3mm	46mm	EA164MF-232	EA164MF-332
EA687KA-58	1 "DRx58mm インパクトソケット	6.3mm	46mm	EA164MF-232	EA164MF-332
EA687KA-59	1 "DRx59mm インパクトソケット	6.3mm	46mm	EA164MF-232	EA164MF-332
EA687KA-60	1 "DRx60mm インパクトソケット	6.3mm	46mm	EA164MF-232	EA164MF-332
EA687KA-63	1 "DRx63mm インパクトソケット	6.4mm	46mm	EA164MF-232	EA164MF-332
EA687KA-65	1 "DRx65mm インパクトソケット	6.4mm	46mm	EA164MF-232	EA164MF-332
EA687KA-67	1 "DRx67mm インパクトソケット	6.3mm	46mm	EA164MF-232	EA164MF-332
EA687KA-69	1 "DRx69mm インパクトソケット	6.3mm	46mm	EA164MF-232	EA164MF-332
EA687GA-6	3/8"DRx 6mm インパクトソケット	5.0mm	17mm	EA164MF-202	EA164MF-301
EA687GA-7	3/8"DRx 7mm インパクトソケット	5.0mm	17mm	EA164MF-202	EA164MF-301
EA687GA-8	3/8"DRx 8mm インパクトソケット	5.0mm	17mm	EA164MF-202	EA164MF-301
EA687GA-9	3/8"DRx 9mm インパクトソケット	5.0mm	17mm	EA164MF-202	EA164MF-301
EA687GA-10	3/8"DRx10mm インパクトソケット	5.0mm	17mm	EA164MF-202	EA164MF-301
EA687GA-11	3/8"DRx11mm インパクトソケット	5.0mm	17mm	EA164MF-202	EA164MF-301
EA687GA-12	3/8"DRx12mm インパクトソケット	5.0mm	17mm	EA164MF-202	EA164MF-301
EA687GA-13	3/8"DRx13mm インパクトソケット	5.1mm	18mm	EA164MF-202	EA164MF-301
EA687GA-14	3/8"DRx14mm インパクトソケット	5.1mm	20mm	EA164MF-211	EA164MF-311
EA687GA-15	3/8"DRx15mm インパクトソケット	5.1mm	20mm	EA164MF-211	EA164MF-311
EA687GA-16	3/8"DRx16mm インパクトソケット	5.1mm	20mm	EA164MF-211	EA164MF-311
EA687GA-17	3/8"DRx17mm インパクトソケット	4.9mm	20mm	EA164MF-211	EA164MF-311
EA687GA-18	3/8"DRx18mm インパクトソケット	5.0mm	20mm	EA164MF-211	EA164MF-311
EA687GA-19	3/8"DRx19mm インパクトソケット	5.0mm	20mm	EA164MF-211	EA164MF-311