

品番 70600

温湿度計 F-3LⅡ 熱中症注意 丸型 15cm レッド 防雨タイプ

■用途


- 建築・工事・農業の現場、ご家庭、教室、オフィスなどの温度、湿度管理に。

■特長

- 熱中症レベルを5段階で表示し、熱中症に対する注意を促します。
- 防雨構造なので、雨の当たるような環境で使用可能です。

■設置方法

- ① 柱またはしっかりとした壁面にビス*などを打ち込んでください。
- ② 背面のフック穴にビスを引っ掛けてください。
※ビスは別途ご用意ください。



測定範囲	
温度	-20℃ ↔ 50℃
湿度	10% 90%

⚠ 注意 本製品は設置してから約1時間後に正しい値を示します。

- 用途以外には使用しないでください。
- 次のような場所では使用しないでください。
○ 直射日光や冷暖房器具の送風が直接当たる場所。 ○ 浴室、サウナなどの湿気の多い場所。 ○ ホコリの多く発生するところ。
- 設置する場所により温度、湿度は変わるので、ご注意ください。
○ 床からの高さ ○ 風通しの良し悪し ○ 家電品の余熱 ○ 冷暖房器具の近く など。
- 落下などによる強い衝撃を与えないでください。不具合の原因となります。
- 包装された状態では正確に表示しません。必ず包装から出して設置してください。
- 測定器はそれぞれ精度が決まっています。使用状況に合わせて使用してください。なお本製品の精度は「■仕様」をご覧ください。
- 本製品の防水性能はIPX3相当であり完全防水ではありません。浸水すると不具合の原因となります。なお本製品の防水性能は「■仕様」をご覧ください。
- 汚れた場合は柔らかい布で拭いてください。シンナーなどの揮発油やアルコール類では拭かないでください。
- 測定範囲を超える環境での使用や保管はしないでください。
- 本製品は温度・湿度管理の目安としてお使いください。
- 分解、改造はしないでください。
- 防水布の耐用年数は使用環境にもよりますが、2年が目安です。2年を超えて使用すると雨水が内部に侵入する可能性があり、不具合の原因となります。
- 温湿度計の耐用年数は使用環境にもよりますが、3年が目安です(本製品は金属の伸縮により測定しているのでサビなどの金属劣化により、精度が落ちる場合があります)。また、海岸から2km以内の場所でご使用の場合、使用期間が極端に短くなる場合があります。
- 弊社は、本製品に関連して生じたお客様および第三者の結果的損害、付随的損害、逸失利益などの間接損害について、それらの予見または予見可能性の有無にかかわらず一切の責任を負いません。ただし、弊社に故意または重過失が存する場合またはお客様が消費者契約法上の消費者に該当する場合は、この限りではありません。本製品の使用に関し弊社が損害賠償責任を負う場合、本製品の代金相当額を限度額として賠償責任を負うものとします。

■仕様

精度	〈温度〉 -20~40℃:±2℃ それ以外:±4℃
	〈湿度〉 35~75%:±7% それ以外:±10%
測定範囲	温度:-20~50℃
	湿度:10~90%
1目盛	温度:2℃
	湿度:5%
防水性能	保護等級 IPX3*相当
材質	本体:ポリスチレン樹脂、ABS樹脂
	目盛板カバー:AS樹脂
	目盛板:鉄 針:アルミ
	防水布:ナイロン、ポリウレタン
本体サイズ	φ156×38mm
製品質量	160g

※垂直より左右60°以内からの降雨によって有害な影響を受けない。

※雨に濡れた状態では、正確な湿度測定はできません。



輸入発売元
シンワ 測定株式会社
 〒955-8577
 新潟県三条市興野3-18-21
 製造元/親和測定(大連)有限公司
 URL <https://www.shinwasokutei.co.jp>

お問い合わせ
シンワ お客様相談室
0120-666899
 受付時間(土日祝日除く)
 AM8:30~PM5:00
 MADE IN CHINA