

幅広い機器におすすめ！ 使いやすいアルカリ乾電池。

大切な機器にも安心して使える、アルカリ乾電池。
もしもの時の備えにもおすすめです。



アルカリ乾電池の特長

単3形・単4形において、 中電流域の連続使用でも、 更に長もち※4！

乾電池エボルタの技術を応用し、単3形・単4形の負極(-)材料に界面活性剤を採用。放電生成物を拡散させ亜鉛の利用効率を向上させることで、連続使用における長もち性能のアップを実現させました。

さらに
進化!

アルカリ乾電池単3形・04-2025以降品
アルカリ乾電池単4形・04-2026以降品



※4 LR6XJ 使用推奨期限2025年3月以前品比・LR03XJ使用推奨期限2026年3月以前品比 3.9Ω 連続放電 終止電圧0.9Vにおいて

10年後でも使える※5 (単1形～単4形) 「長期保存」を可能にした優れた保存性能。

乾電池エボルタの技術を採用することにより、単1形から単4形のサイズで10年保存が可能です※5。
(使用推奨期限2022年3月以降品)(単5形、9V角形除く)

単3形・単4形に
チタン化合物を巻装

10年
保存可能

※5 単1形～単4形のみ。
使用推奨期限(JIS準拠)において
保存条件 温度: 20±2°C
相対湿度: 55±20%

「タフコート」を採用。(単1形～単4形) **「タフコート」** 長期使用における接触抵抗の上昇を半減※7

リモコンなど長期間に渡る使用の場合、時間の経過と共に機器と電池の間に接触抵抗が生じていましたが、端子に鉄・ニッケル合金層を形成するタフコートを採用することで、この接触抵抗の上昇を半減させることに成功※7。機器使用時の使い勝手が向上。(単5形、9V角形除く)



■連続使用での放電性能比較

●試験条件: 負荷抵抗3.9Ωで電圧0.9Vまで放電
想定機器: ライト・玩具

(アルカリ乾電池単3形(LR6XJ)の電圧) (アルカリ乾電池単4形(LR03XJ)の電圧)



過放電時のガス発生量を抑制。(単1形～単4形) 「液もれ防止※6 製法」を採用。

液もれの原因の約60%は、過放電によるもの(電池工業会調べ)。過放電時のガス発生量を抑制する「液もれ防止※6 製法」を単1形から単4形で採用。
(使用推奨期限2022年3月以降品)(単5形、9V角形除く)

液もれ
防止製法

※6 乾電池を誤使用された場合や
保存環境によっては、液もれる
場合があります。

逆接防止デザインを採用。(単1形～単5形) **「逆接防止デザイン」** より安全性に配慮した「ユニバーサルデザイン」。

マイナス極側のラベルカラーを赤色にすることで、プラス極とマイナス極が識別しやすいユニバーサルデザインを採用。電池装着時の逆接防止にも配慮し、より安全性アップ。(9V角形除く)



※7 従来品比(単1形:LR20XJ, 単2形:LR14XJ, 単3形:LR03XJ, 単4形:LR03XJ 使用推奨期限2025年3月以前品)。

アルカリ乾電池

単1形

●約φ34.2×61.5mm(約133g/1本あたり)

おすすめ用途



●機器で電池の指定がある場合は、それに従ってください。

シュリンクタイプ

2
本入



アルカリ乾電池単1形
LR20XJ/2SE(1.5V)

EA758YA-0

4
本入

お買得
パック



アルカリ乾電池単1形
LR20XJ/4SW(1.5V)

EA758YA-1A 1パック入り
EA758YA-1C 5パック入り

6
本入

お買得
パック



アルカリ乾電池単1形
LR20XJ/6SW(1.5V)

EA758YA-1B 1パック入り
EA758YA-1D 5パック入り

プリスタータイプ

2
本入



アルカリ乾電池単1形
LR20XJ/2B(1.5V)

単2形

●約φ26.2×50mm(約64g/1本あたり)

シュリンクタイプ

2
本入



アルカリ乾電池単2形
LR14XJ/2SE(1.5V)

EA758YA-1Z

4
本入

お買得
パック



アルカリ乾電池単2形
LR14XJ/4SW(1.5V)

EA758YA-2A 1パック入り
EA758YA-2C 5パック入り

6
本入

お買得
パック



アルカリ乾電池単2形
LR14XJ/6SW(1.5V)

EA758YA-2B 1パック入り
EA758YA-2D 5パック入り

プリスタータイプ

2
本入



アルカリ乾電池単2形
LR14XJ/2B(1.5V)

単3形

●約φ14.5×50.5mm(約23g/1本あたり)

シュリンクタイプ



2
本入

アルカリ乾電池単3形
LR6XJ/2S(1.5V)



4
本入

アルカリ乾電池単3形
LR6XJ/4SE(1.5V)

EA758YA-3A



8
本入

アルカリ乾電池単3形
LR6XJ/8SW(1.5V)

EA758YA-3AG

お買得
パック



12
本入

アルカリ乾電池単3形
LR6XJ/12SW(1.5V)

EA758YA-3B

お買得
パック



20
本入

アルカリ乾電池単3形
LR6XJ/20SW(1.5V)

お買得
パック

ブリスタータイプ



2
本入

アルカリ乾電池単3形
LR6XJ/2B(1.5V)



4
本入

アルカリ乾電池単3形
LR6XJ/4B(1.5V)

お買得ホームパック



20
本入

お買得
パック

アルカリ乾電池単3形
LR6XJ/20SH(1.5V)

EA758YA-3C
EA758YA-3D 2パック
EA758YA-3E 5パック
EA758YA-3F 20パック

●乾電池：使いきりの電池(一次電池)のため充電しないでください。⚠充電禁止

【お願い】使用済み電池は、電極にテープを貼り、絶縁してから一般の不燃ごみとして捨ててください。但し、自治体によって収集の仕方が異なりますので、その指示に従ってください。

電池本体および包装台紙の「⚠危険」、「⚠警告」に記載の内容を必ずお守りください。

単4形

●約φ10.5×44.5mm(約11g/1本あたり)

シュリンクタイプ



2
本入

アルカリ乾電池単4形
LR03XJ/2S(1.5V)



4
本入

アルカリ乾電池単4形
LR03XJ/4SE(1.5V)
EA758YA-4A



8
本入

アルカリ乾電池単4形
LR03XJ/8SW(1.5V)
EA758YA-4AG

お買得
パック



12
本入

アルカリ乾電池単4形
LR03XJ/12SW(1.5V)
EA758YA-4B

お買得
パック



20
本入

アルカリ乾電池単4形
LR03XJ/20SW(1.5V)

お買得
パック

プリスタータイプ



2
本入

アルカリ乾電池単4形
LR03XJ/2B(1.5V)



4
本入

アルカリ乾電池単4形
LR03XJ/4B(1.5V)

お買得ホームパック



20
本入

お買得
パック

アルカリ乾電池単4形
LR03XJ/20SH(1.5V)

EA758YA-4C
EA758YA-4D 2パック
EA758YA-4E 5パック
EA758YA-4F 20パック