

すばやく清浄。
キレイを実感。



空気清浄

17畳

ほこりセンサー 搭載


モニター空気清浄機

MSAP-AC100

NEW!


「ほこりセンサー」で
空気の汚れを常にチェックし、
すばやく清浄!

数値と色で 空気のキレイが見えるから安心!



バックライトが **青色**

▼
空気がキレイ



バックライトが **赤色**

▼
空気が汚れている

空気の汚れをすばやくキレイに!

気流が
遠くまで届く

スピード清浄
8畳
約14分[※]

3方向吸引で
一気に吸込む

※ターボモード運転、最大出力時。集塵スピードのみ(アイリスオーヤマ試験結果による)





キレイな空気で
毎日を快適に。

6つの機能で 空気をきれいに。



スピード
清浄

キレイを
見える化

自動運転
モード

対応面積
17畳

高性能
フィルター

簡単
メンテナンス

空気の汚れをスピード清浄

スピード清浄
8畳
約14分[※]

ターボモードで
お部屋の空気を一気にキレイに。

3方向の吸気口から
汚れた空気をぐんぐん吸引します。

※最大出力時。集塵スピードのみ(アイリスオーヤマ試験結果による)

気流が
遠くまで届く

3方向吸引で
一気に吸込む



ボタンを押すだけ簡単操作！




花粉対策にもおすすめ！

空気のキレイを見える化

高感度ほこりセンサーが「目に見えない空気の汚れ」を測定。

ほこりの濃度をグラフと数値レベルで表示します。


今の空気中のほこり濃度を数値レベルで表示



ほこり濃度の変化をグラフで見える化




空気の状態をバックライトでお知らせ!



バックライトが **青色**

空気が **キレイ**



バックライトが **赤色**

空気が **汚れている**

バックライトの明るさの調節もできます。



自動でパワー調整

汚れの度合いに応じて運転を切り替える
「自動運転モード」でかしこく省エネ。

ほこりが多い

運転パワー

強

風量と吸込みを
高めて一気に吸引

標準

運転パワー

標準

移動などで宙に
舞ったホコリなどを吸引

ほこりが少ない

運転パワー

静音

電力(風量)を抑えて吸引

ボタン1つで簡単モード切り替え





快適とエコを
かしこく両立。

広い空間もしっかり清浄

対応面積
17畳

広い空間にも対応できるので、リビングにもおすすめ。



寝室でも大活躍。



フラップを動かして風向き調節も可能



高性能フィルターが 花粉・ホコリ・ニオイを除去

プレフィルター

ほこり・抜け毛

活性炭フィルター

タバコなどのニオイを
吸着・脱臭※

HEPAフィルター
(集塵フィルター)

0.3 μ mの微細な粒子を
99.97%以上除去

※本製品に付属している活性炭フィルターは「タバコ臭用」です。

※日本電気工業会規格JEMA1467に基づく。集塵フィルターの性能であり、部屋全体の除去能力とは異なります。

0.3 μm ってどのくらいの大きさ？

1 μm (マイクロメートル)は1mmの1000分の1。
0.3 μm は花粉の100分の1ほどの大きさです。



活性炭フィルターでニオイ対策も

活性炭フィルターは用途に合わせて交換可能。
気になるニオイ対策におすすめ。

別売りフィルターは選べる3種類



活性炭フィルター・ペット用 IA-300PF

ご購入はこちらから ▶



活性炭フィルター・タバコ臭用 IA-300TF

ご購入はこちらから ▶



活性炭フィルター 玄関・家庭臭用 IA-300GF

ご購入はこちらから ▶

※本製品には「タバコ臭用」が付属しています。

フィルターで何が取れるの？

花粉やハウスダストはもちろん、
ニオイやカビ菌まで徹底除去できます。

HEPA集塵フィルター



花粉



ほこり・ちり



PM2.5



黄砂



ペットの毛



カビ菌



浮遊菌



タバコの煙

活性炭フィルター



料理臭



生ゴミ臭



アンモニア臭



体臭・加齢臭



ペット臭



カビ臭



タバコ臭

1年中活躍!

花粉の飛散時期やペットの換毛期など、
空気清浄機は1年を通して活躍します。

■主な花粉の飛散時期

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
ハンノキ属												
スギ												
ヒノキ科												
シラカンバ												
イネ科												
ブタクサ属												
ヨモギ属												
カナムグラ												

木本花粉 草本花粉

[調査方法] ダーラム型(重力法)による。5年間で3個/cm²/10日以上花粉観測があった期間を飛散期間とした
[観測地点] NHO相模原病院
厚生省花粉症研究班 日本列島空中花粉調査データ集(2000年)より作成

■換毛期の目安



犬: 3~7月、9~11月

猫: 3月、11月

キレイな空気で
毎日を快適に。



メンテナンスも簡単

本体もフィルター簡単にお手入れできるので
いつでも清潔に保てます。



メンテナンス時は
前パネルを外すだけ。



① プレフィルター

② 活性炭フィルター

③ HEPAフィルター
(集塵フィルター)

本体の内側までキレイにお掃除できます。

■お手入れ時期の目安

本体

1か月に1回程度

水かぬるま湯を含ませた
柔らかい布をよくしぼり、
汚れをふき取ってください。

プレフィルター

1か月に1回程度

掃除機などで表面に付いたゴミを
吸い取ってください。

活性炭フィルター 集塵フィルター

2年に1回程度

活性炭フィルターは
ニオイが取れなくなった時も
交換の目安です。



■ センサーお掃除

■ フィルター交換

■ ターボ

■ 自動運転

■ 強

■ 標準

■ 静音

ここがポイント!

フィルターの交換時期を
ランプでお知らせ!

仕様



質量 5.5kg

電源	AC 100V 50/60Hz共用			
風量モード	静音	標準	強	ターボ ※1
消費電力	38/35W	54/57W	71/81W	85/108W
風量	1.2/1.0m ³ /分	2.9m ³ /分	3.4/3.2m ³ /分	3.7/3.9m ³ /分
運転音	28/25dB	48/42dB	50/49dB	53/55dB
適用床面積※2	28m ² (17畳)			
コードの長さ	2m			

※1 「ターボ」は急速清浄のための短時間モードです。

※2 「強」運転時((一社)日本電機工業会規格JEM1467による)
適用床面積は保証値ではありません。