

18V/14.4V コードレスディスクグラインダ
G18DSL2/G14DSL2



G18DSL2



G14DSL2

18V リチウムイオン電池 G18DSL2	14.4V リチウムイオン電池 G14DSL2	トイシ径 100mm
-----------------------------	-------------------------------	---------------

仕様等

過負荷耐力大幅アップ※

約1.6倍アップ (G18DSL2)

約2.6倍アップ (G14DSL2)

※ 当社従来製品 G18DSL、G14DSL との比較。



ソフトグリップハンドル

再起動防止機能

電池残量表示機能※

※G18DSL2：マルチボルトタイプの蓄電池を使用する際は蓄電池側の電池残量表示を参照してください。

1充電当たりの作業量（目安）※

作業内容	G18DSL2	G14DSL2
	マルチボルト (BSL36A18)	6.0Ah (BSL1460)
コンクリート筋付け（深さ5mm）	約45m	約31m
鉄筋切断（φ10）	約66本	約46本

※数値は参考値です。材料や条件により異なります。

仕様（スペック）

形名			G18DSL2	G14DSL2
トイシ寸法（外径×最大厚さ×穴径）			100×6×15mm	
無負荷回転数			9,000min ⁻¹ （回/分）	6,800min ⁻¹ （回/分）
機体寸法（全長×ギヤカバー全高）			303×60mm	302×60mm
質量（蓄電池装着時）			2.0kg	1.8kg
使用可能蓄電池※1			リチウムイオン電池18V（BSL18XXシリーズ）、マルチボルト蓄電池	リチウムイオン電池14.4V（BSL14XXシリーズ）
蓄電池	マルチボルト	形名	BSL36A18	-
		電圧	36V-2.5Ah / 18V-5.0Ah	-
		充電時間※2	約19分（実用充電） 約25分（満充電）	-
	6.0Ah	形名	-	BSL1460（冷却対応）
		電圧	-	14.4V
		充電時間※2	-	約21分（実用充電） 約30分（満充電）
充電器		形名	UC18YDL2（冷却機能付）	
標準付属品			100mmフレキシブルトイシ・スパナ・急速充電器（冷却機能付）・ケース・電池カバー	

※1： G18DSL2：従来の蓄電池（BSL3620/3626/3660およびBSL14XXシリーズ）はご使用になれません。

※2： 充電時間は周囲温度や蓄電池の状態により長くなることがあります。

- ・製品の色はご覧になるモニター的环境によっては実際の色とは若干異なる場合がございます。
- ・製品の仕様及び外観などは改良等のため予告なく変更する場合がございます。