

加速度センサー搭載で キックバックを防ぐ 安全ハンマードリル!

Bosch SDS-plus System technology

ボッシュハンマードリル (SDS プラスシャンク)

GBH 2-28型 (キャリングケース付)



BOSCH

Invented for life

キックバック防止機能

内蔵された加速度センサーがキックバックの可能性を探知した場合、瞬時にモーターを停止し、キックバックを回避します。大口径のコア抜きも安全に作業可能です。



<http://www.bosch.co.jp>



<http://www.facebook.com/BoschPowertoolsJp>

クラス最軽量！ クラスNo.1の低振動11m/s²！ キックバック防止機能とあいまって安全で快適な作業！

メタルカバーギアハウジング
さらなる耐久性向上を実現。

〈先端工具別売〉

クイックリリースシステム
《GBH 2-28F型のみ》
標準付属のクイックリリースキーレスチャックに瞬時に交換が可能。
ストレートシャンクの鉄工・木工ドリルビットを使用する作業に威力を発揮します。

ソフトラバーグリップ
すべりにくく操作しやすいソフトラバーグリップ。

作業切り替えレバー
回転モード (i)・回転+打撃モード (iT)・打撃 (軽破つり) モード (T) の3ポジションに切り替えが可能。
装着したまま、フラットチゼル等の角度調整ができるバリオロック機構ももちろん内蔵しています。

アクティブバイブレーションコントロール
振動を大幅に軽減します。



スイングカーボンブラシシステム
耐久性アップと機能性を同時に達成
逆回転時のカーボンブラシの片減りを防ぎ、回転数・パワーも正回転時と同じです。

エルゴノミクスデザイン
手にジャストフィット。
すべりにくい、ソフトラバーグリップ。

オン保持ボタン
連続作業時に便利です。

ボールジョイントケーブル
ケーブルの断線を防ぎ、操作時のケーブルの煩わしさを軽減します。



〈画像はGBH 2-28F型〉

■SDSプラスビット穴あけ能力
穴あけ可能範囲：3.4mmφ～28mmφ
最適穴あけ範囲：5.0mmφ～18mmφ
※穴あけ能力はドリルビットの切れ味、コンクリート強度などの様々な環境に応じて変化します。



〈先端工具別売〉 **GBH 2-28型**

ボッシュ ハンマードリル (SDS プラスシャンク)
GBH 2-28型 EA810GC-3A
(キャリングケース付)



仕様	EA810GC-3A	
	GBH 2-28型	GBH 2-28F型
能力：コンクリート	28mmφ	
ダイヤモンドコア	80mmφ	
鉄 工	13mmφ*1	13mmφ*2
木 工	30mmφ*1	30mmφ*2
電源	AC100V (50-60Hz)	
消費電力	850W	
回転数	0～1,300min ⁻¹ (回転/分)	
打撃数	0～5,100min ⁻¹ (回/分)	
質量*3	2.9kg	3.1kg
振動3軸合成値※	ハンマードリル時：11m/s ²	
サイズ	(H)216×(W)379mm	(H)216×(W)402mm
コード	5m	
標準付属品	サイドハンドル、深さゲージ、キャリングケース、クイックリリースキーレスチャック (GBH 2-28F型のみ)	

*1：SDS回転チャックセット使用 (別売) *2：クイックリリースキーレスチャック使用 (標準付属)
*3：EPTAプロシージャ-01/2003に準拠。 ※振動3軸合成値はEN60745-2に準拠。

あらゆる建築素材への穴あけ作業と 破つり作業がこれ1台で可能！



クイックリリースキーレスチャックを装着すれば、木工・鉄工の穴あけ作業も可能です。(※1)

3.2J(*3)の打撃力で軽破つり作業も可能。

※1：GBH 2-28F型のみ。GBH 2-28型は別売のSDS回転チャックセットを装着してください。



《安全上のご注意》

ご使用前に、「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。

●掲載の価格に消費税は含まれておりません。消費税は別途申し受けます。 ●価格および仕様は、予告なく変更する場合があります。 ●掲載の価格、仕様は2016年11月現在のものです。 ●掲載の写真は、撮影上および印刷上の諸条件により、実際の色とは多少異なります。 ●写真は海外で撮影されたものもあり、日本仕様とは一部異なる場合があります。



ボッシュ 株式会社

電動工具事業部

〒150-8360 東京都渋谷区渋谷 3-6-7

☎03(5485)6161(代表)

ホームページ：http://www.bosch.co.jp

製品に関するご相談は

ボッシュ コールセンターフリーダイヤル (無料)

0120-345-762

(土・日・祭日を除く、午前9:00～午後6:00のサービス)

ボッシュ製品のお求めは

(2016年11月現在)