

THE NEW VALUE FRONTIER

 **KYOCERA**

充電式ファン(本体のみ)

DF180

※写真はイメージです。



**AC電源でも、電池パックでも
作業場所を選ばず使える**

**作業現場の空気循環
夏場の熱中症対策に**



本製品には、電池パック、
充電器は付属していません。

ひとを考えて、うまれたツール。

AC電源でも、電池パックでも 作業場所を選ばず使える

角度調節で好みの角度に
設定できる



電池パックをつけてもスタン
ドを折りたたみ収納に便利



ACアダプター付

商品仕様

モデル	DF180	
電源	AC アダプター / DC18V	
風速調節	2段階(強 / 弱)	
タイマーセット時間	1時間 / 2時間 / 4時間	
対応電池	18V リチウムイオン電池	
羽根径	230mm	
風速	(強) 115m/min / (弱) 85m/min	
電池パック使用時の 連続使用時間	1,500mAh : (強)約40分 / (弱)約90分 5,000mAh : (強)約160分 / (弱)約360分	
本体寸法(長さ × 幅 × 高さ)	124(253)*1 × 310 × 510mm	
質量*2	1.9kg	
AC アダ プター	入力 電源	AC100V 50/60Hz
	消費電力	1.2A
	出力 電圧	DC15V
	電流	2.5A
	コード長さ	1.5m
付属品	・ACアダプター	

*1 () 内の数値はスタンド開状態の数値です。

*2 電池パックは含まれません。

AC
100v

18v
Li-ion

連続使用時間
約6時間
5,000mAh(弱)の場合

充電式ファン
DF180(本体のみ)

(669300A)

*本製品には、電池パック、充電器は付属していません。

タイマー機能&
自動停止機能*3



*3 連続運転 8 時間で自動停止する安全機能。

強 / 弱 2 段階の
風速切替



4 960673 680694



18V 充電式工具と電池パックが共用できます

商品本体

充電式インパクトドライバー



充電式 インパクト レンチ



充電式ディスクグラインダー



充電式集じん兼用丸ノコ



充電式 ホットエアガン



充電式 小型レシプロソー



充電式ブロワー



電池パック



(6,000mAh)
B-1860LA
6407671



(5,000mAh)
B-1850LA
6407641



(1,500mAh)
B-1815LA
6407611

電池パックアダプタ BA-180A

*本体と電池パックを接続できます。
(DTS180L5を除く)



6078337

充電器



BC-1800L
6407231

リチウムイオン
●1,500mAh / 24分
●5,000mAh / 37分
●6,000mAh / 47分



UBC-1802L
6407211

リチウムイオン
●1,300mAh / 24分
●1,500mAh / 25分
●4,000mAh / 60分
●5,000mAh / 84分
●6,000mAh / 91分



UBC-1803L
6407221

リチウムイオン
●1,300mAh / 57分
●1,500mAh / 69分
●4,000mAh / 180分
●5,000mAh / 250分
●6,000mAh / 262分

18V SERIES

リチウムイオン

発売元

京セラインダストリアルツールズ販売株式会社

名古屋市天白区久方1-145-1 〒468-8512

www.kyocera-industrialtools.co.jp



0570-666-787

*リョービ販売株式会社は京セラインダストリアルツールズ販売株式会社に社名変更しました。

⚠ ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

◆仕様は改良などの理由により予告なく変更することがあります。

◆本カタログの掲載内容の無断転載、複写、引用等を禁じます。

◆カラー写真は実際の商品と色味が異なる場合があります。

◆記載価格はご参考価格です。消費税は含まれておりません。

このカタログの掲載内容は、2020年5月現在のものです。

K20EM