

枝打ち・丸太の切断に

クラス最軽量&ハイパワー、太い丸太も余裕の切断

電源を気にせず
使える充電式!

Li-ion
18v
シリーズ

5,000mAh

1充電
あたりの
作業量(目安)*

約**54本**
(径100mmの杉)

*数値は5,000mAh 電池パック使用時の参考値です。
電池パックの電池容量および、作業状況などにより数値は異なります。

φ250mmの木材も余裕の切断 *BCS-1836L5の場合。BCS-1830L5はφ200mm。

高出力のブラシレス分割コアモーターにより、

ハイパワーを実現



1個のコア

コアを6個に分割し、高密度に巻線
小型・高出力のモーターを実現

クラス最軽量

3.6kg

*BCS-1830L5の場合。BCS-1836L5は3.7kg。

有効切断長さ

290mm

BCS-1830L5

有効切断長さ

350mm

BCS-1836L5



力が入れやすいリヤハンドル クラス最軽量3.6kg

※BCS-1830L5の場合
BCS-1836L5は3.7kg。



ハイパワーで太い丸太(φ250mm)も 余裕の切断

※BCS-1836L5の場合。
BCS-1830L5はφ200mm。



オイルタンク



タンク容量は100mL。満タ
ンで約30分使用できます。自
動給油機構付きで、その間の
給油は不要です。オイル点検
窓で残量の確認もできます。

電池パックカバー



突然の降雨時に雨水による本
体や電池パックへのダメージ
を防止します。

工具レス

ソーチェンの取り付けや張
り調整が工具レスで簡単
に行えます。

電池の状態をランプで表示

電池残量や保護機能の動作状態をラ
ンプで確認することができます。



信頼のオレゴン製 ソーチェン・ガイドバー

1充電あたりの作業量(目安)

(周囲温度 20℃)

※表中の数値は満充電にしたときの参考値です。
電池パックの電池容量および、材質、ソーチェンの切れ味、作業状況、
周囲温度などにより数値は異なります。(5,000mAh 電池パック使用時)

材 料	切断量
杉(径)100mm	約 54 本

チェンブレイキ付き

国際規格準拠のチェンブレイキを搭載。キック
バック時には瞬時にソーチェンが停止します。

安全機構

トリガを握った状態で電池パックを挿入して
も動作しない、再起動防止機構を搭載。過負
荷による本体故障を未然に防ぐ保護機能も搭
載しています。

商品仕様

	BCS-1830L5	BCS-1836L5
チェンスピード	10m/s	
有効切断長さ	290mm	350mm
推奨切断長さ*1	200mm 以下	250mm 以下
ソーチェン	90PX-45E(ピッチ 3/8")	90PX-52E(ピッチ 3/8")
本体寸法*2(長さ×幅×高さ)	715mm×227mm×224mm	778mm×227mm×224mm
質量*2	3.6kg	3.7kg
振動 3軸合成値*3	2.9m/s ² 以下 EN60745-2-13 に基づき測定	
充電器	UBC-1802L	
電池パック	B-1850LA リチウムイオン / 5,000mAh	
電圧	DC18V	
充電時間*4	84分	
付属品	・ガイドバー ・ソーチェン ・チェンカバー ・チェンオイル (50mL) ・電池パック*5(B-1850LA) ・充電器*5(UBC-1802L) ・取扱説明書	

※1 推奨長さを超えた材料を切断すると、過負荷により頻繁に保護回路が作動することがあります。

※2 ガイドバー、ソーチェン、電池パック取付時の値です。

※3 [3軸合成値の取扱い]については、日本電機工業会のウェブサイトで紹介しておりますのでご参照ください。 <http://www.jema-net.or.jp/Japanese/pis/powertool.html>

※4 充電時間は周囲の温度や電池パックの状態により変動します。

※5 本体のみ仕様には同梱していません。

充電式チェンソー

(618750A)

BCS-1830L5

希望小売価格 62,000円(税別)



BCS-1830

(本体のみ)

希望小売価格 40,000円(税別)

(618750B)



BCS-1836L5

希望小売価格 65,000円(税別)

(618751A)



BCS-1836

(本体のみ)

希望小売価格 43,200円(税別)

(618751B)



発売元

京セラインダストリアルツールズ販売株式会社

名古屋市天白区久方1-145-1 〒468-8512

www.kyocera-industrialtools.co.jp



0570-666-787

※リョービ販売株式会社は京セラインダストリアルツールズ販売株式会社に社名変更しました。

⚠ ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

- ◆仕様は改良などの理由により予告なく変更することがあります。
- ◆本カタログの掲載内容の無断転載、複写、引用等を禁じます。
- ◆カラー写真は実際の商品と色味が異なる場合があります。
- ◆記載価格はご参考価格です。消費税は含まれておりません。

このカタログの掲載内容は、2021年9月現在のものです。

2022年7月改訂

K226B