

36V *Li-ion*
2,500mAh

エンジン式並みの高速切断

チェーンスピード 20m/s

疲れにくい

軽量

4.0kg
(電池パック含)

有効切断長さ
350mm

1充電
あたりの
作業量(目安)*
約22本
(径200mmの杉)

※数値は2,500mAh 電池パック使用時の参考値です。
電池パックの電池容量および、作業状況などにより数値は異なります。

ハイパワーバッテリー



Li-ion
18/36V

DUALPOWER VOLT

デュアルパワーボルト

18V/36Vどちらの工具にも使用可能※1



※1 18V工具において一部使用できない製品があります。

ひとを考えて、うまれたツール。

エンジン式並みの高速切断 チェーンスピード 20m/s

ハイパワーバッテリー
デュアルパワーボルト **36V** **Li-ion** **VOLT**

長時間作業にも疲れにくい **軽量4.0kg** (電池パック含)

工具レス



ソーチェーンの取り付けや張り調整が工具レスで簡単に素早く行えます。

電池パックカバー



突然の降雨や切りくずによる本体や電池パックへのダメージを防止します。

3段階チェーンオイル調節



オイル吐出量は3段階で調節できます。自動給油機構付で満タンで約30分間*2給油不要です。残量が確認できるオイル点検窓も付いています。*2 吐出量(小)の場合の値です。作業状況により異なります。

チェンブレーキ

国際規格準拠のチェンブレーキを搭載。キックバック時にハンドガードが作動することで瞬時にソーチェーンを停止します。

安全機構

トリガを握った状態で電池パックを挿入しても動作しない、再起動防止機構を搭載。過負荷による本体故障を未然に防ぐ保護機能も搭載しています。

商品仕様

	DCS3640L2
チェーンスピード	20m/s
有効切断長さ	350mm
ソーチェーン	90PX-52E(ピッチ 3/8")
本体寸法*3(長さ×幅×高さ)	778mm×227mm×224mm
質量*3	4.0kg
振動 3軸合成値*4	3.5m/s ² EN60745-2-13に基づき測定
充電器	UBC1804L
電池パック	DB3625L リチウムイオン / 2,500mAh
電圧	DC36V
充電時間*5	54分
付属品	・ガイドバー ・ソーチェーン ・チェンカバー ・チェーンオイル (50mL) ・電池パック (DB3625L) ・充電器 (UBC1804L)

*3 ガイドバー、ソーチェーン、電池パック取付時の値です。

*4 「3軸合成値の取扱い」については、日本電機工業会のウェブサイトで紹介しておりますのでご参照ください。 <http://www.jema-net.or.jp/Japanese/pis/power.html>

*5 充電時間は周囲の温度や電池パックの状態により変動します。

●スプロケットノーズバー仕様

●オレゴン製ソーチェーン・ガイドバー

36v
Li-ion
2,500mAh

BL
ブラシレス
MOTOR



充電式チェーンソー

(663300A)

DCS3640L2



希望小売価格 67,000円(税別) 4 960673 617577

安全にお使いいただくために



厚生労働省より「チェーンソー防護スポンの義務化」について省令が公布され、2019年8月1日より、チェーンソーを使用する業務に携わる全ての作業の方々に、チェーンソー防護スポンまたはチャップス着用が義務化されています。



欧州規格 Class1 (20m/s)に適合
チェーンソーの刃が接触すると防護繊維がチェーン刃に絡みつき、回転を瞬時に止める



ワンタッチバックルで装着簡単

■チェーンソー用チャップス
サイズ: フリーサイズ(W80-105)

希望小売価格 16,300円(税別) コードNo. 66400061



欧州規格 Class1 (20m/s)の防護繊維を使用(左手甲部のみ)



■チェーンソー用グローブ サイズ: 11号

希望小売価格 5,300円(税別) コードNo. 66400071

⚠ ご使用前に『取扱説明書』をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

- ◆仕様は改良などの理由により予告なく変更することがあります。
- ◆本カタログの掲載内容の無断転載、複写、引用等を禁じます。
- ◆カラー写真は実際の商品と色味が異なる場合があります。
- ◆記載価格はご参考価格です。消費税は含まれておりません。

発売元

京セラインダストリアルツールズ販売株式会社

名古屋市天白区久方1-145-1 〒468-8512

www.kyocera-industrialtools.co.jp

0570-666-787

*リョービ販売株式会社は京セラインダストリアルツールズ販売株式会社に社名変更しました。