

# HIKOKI

## コードレスクリーナー

10.8V-2.0Ah	R 12DC形
14.4V	R 14DB形
18V	R 18DC形 R 18DC(S)形 R 18DTC形

## 新形ノズルでさらに使いやすく

### 動作がスムーズ!



底面構造の最適化、可動式ブレードの採用により、じゅうたん・カーペットでも動作がスムーズです。

### 段差も乗り越えやすい!



### 10.8V R 12DC形

BSW パネルスイッチ  
希望小売価格 **¥21,100** (税別)  
リチウムイオン電池 (BSL 1220M)・急速充電器 (UC 12SL) 付



4 966376 414574

NN パネルスイッチ

希望小売価格 **¥8,800** (税別)  
蓄電池・充電器別売



4 966376 414567

BSL 1220Mが標準付属で連続使用時間UP!※1

弱モード	標準モード	強モード
約36分	約27分	約16分

R 12DC標準付属品

リチウムイオン電池 **NEW**  
BSL 1220M  
コードNo.0037-9919 ¥8,700



電圧・容量  
10.8V-2.0Ah

### 14.4V R 14DB形

NN パネルスイッチ  
希望小売価格 **¥12,700** (税別)  
蓄電池・充電器別売



4 966376 414550

### 18V R 18DC形

NN パネルスイッチ  
希望小売価格 **¥13,300** (税別)  
蓄電池・充電器別売



4 966376 414475

### 18V R 18DC(S)形

NN パネルスイッチ 1段サイクロン  
希望小売価格 **¥16,200** (税別)  
蓄電池・充電器別売



4 966376 414482

### 18V R 18DTC形

NN トリガスイッチ  
希望小売価格 **¥12,100** (税別)  
蓄電池・充電器別売



4 966376 414536

形名	集じん容量 mL	吸入仕事率 W	連続使用時間(目安)※1	充電時間	質量 kg	機体寸法 mm※2 (長さ×幅×高さ)	使用可能蓄電池	標準付属品
R 12DC	560	強:30 標準:18 弱:10	2.0Ah 強:約16分 標準:約27分 弱:約36分	約30分	1.1(BSL 1220M装着時) ノズル・延長管除く	460×102×140(987) (BSL 1220M装着時)	10.8Vリチウムイオン電池 (BSL 12XXシリーズ)	床用ノズルB、延長管 (ノズルホルダ付)、 スキマノズル、電池カバー
R 14DB	560	強:35 標準:26 弱:14	6.0Ah 強:約42分 標準:約48分 弱:約68分	約30分	1.5(BSL 1460装着時) ノズル・延長管除く	438×114×153(965) (BSL 1460装着時)	14.4Vリチウムイオン電池 (BSL 14XXシリーズ)	床用ノズルB、延長管 (ノズルホルダ付)、 スキマノズル
R 18DC	560	強:40 標準:30 弱:16	5.0Ah 強:約40分 標準:約48分 弱:約66分	約25分	1.7(BSL 36A18X装着時) ノズル・延長管除く	478×112×169(1,005) (BSL 36A18X装着時)	18Vリチウムイオン電池 (BSL 18XXシリーズ)、 マルチボルト蓄電池 (残量表示付)	床用ノズルB、延長管 (ノズルホルダ付)、 スキマノズル、
R 18DC(S)	400	強:25 標準:18 弱:10	5.0Ah 強:約40分 標準:約48分 弱:約66分	約25分	1.8(BSL 36A18X装着時) ノズル・延長管除く	511×112×169(1,027) (BSL 36A18X装着時)		
R 18DTC	560	40	5.0Ah 約40分	約25分	1.7(BSL 36A18X装着時) ノズル・延長管除く	478×112×170(1,005) (BSL 36A18X装着時)		

※1 連続運転時間は、蓄電池の状態などにより変わりますので目安としてください。 ※2 ( )内は、延長管・床用ノズル取付け時長さ

⚠ 安全上のご注意 ●ご使用前に、取扱説明書をよくお読みください。●取扱説明書および本機に表示の危険、警告、注意などの項目に従って正しく安全に使用してください。



蓄電池の回収にご協力をお願いいたします。

工機ホールディングスは環境保護の一環として、一般社団法人JBRCに参画し、コードレス工具に使われている使用済みの蓄電池のリサイクルに取り組んでいます。恐れ入りますが、ご使用済みの蓄電池を最寄りのHIKOKI(ハイコーキ)販売店へお持ちくださるようお願いいたします。

「電動工具総合カタログ」▶

スマートフォンやタブレット  
端末のバーコードリーダーで  
読み取って下さい。



●掲載した製品やアクセサリ等は、外観などの改良のため一部変更することがあります。●このカタログに掲載の価格は、メーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。

工機ホールディングス株式会社 (発行元) 工機ホールディングスジャパン株式会社 〒108-6018 東京都港区港南二丁目15番1号(品川インターシティA棟18階)

お客様相談センター (9:00~18:00)

●フリーダイヤル ☎ 0120-20-8822 (携帯電話、IP電話からもご利用いただけます。)

修理の受付 <https://www.hikoki-powertools.jp/contact/repair/>

お問い合わせの販売店または、ホームセンターにお申し付けください。  
なお、修理を依頼する販売店やホームセンターがお近くにない場合は、当社WEBサイトから修理受付を行っていますのでアクセスしてください。