

ワンタッチ取付け

洗濯機や  
電子レンジに!

# ヒリヒリガード®

プラグ形漏電遮断器 GR-XB

おそろしい漏電から  
あなたをガード!

電気用品安全法技術基準適合品

### 取扱い上のご注意

注意内容をよくお読みの上、お使いください。

### ⚠ 警告

- 器具に表示された容量(1500W)以下でお使いください。容量を超えると焼損の恐れがあり、火災の原因になります。
- 振動、衝撃や水のかかるところでは、使用しないでください。
- 感電する場合がありますので、カバーを開けしないでください。

### ⚠ 注意

- カバー等が割れた状態やプラグが極端に抜け易い状態で使用しないでください。感電や発火の原因になります。
- 時々プラグ表面や刃の間を掃除してほこりを取ってください。発煙や発火の原因になります。
- 濡れた手で操作しないでください。感電することがあります。
- たこ足配線はしないでください。プラグが抜けやすくなり、発熱や発煙の原因になります。
- プラグを中途半端に差し込まないでください。感電や発火の原因になります。
- 洗剤や殺虫剤をかけないでください。発煙や発火の原因になります。
- 本体に差し込んだプラグを抜く時は、必ず本体とプラグを持って抜いてください。
- より安全を確保するために洗濯機・電子レンジなど、アースの必要な機器はアース工事を行ってください。
- テスト(切)ボタン(緑色)を押して動作確認を行ってください。ボタンを押して通電ランプが消えれば正常です。
- 洗濯機や電子レンジを使用していて本器の通電ランプが自動的に消えた場合は漏電です。最寄りの電気工事店へご相談ください。

テンパール


テンパール  
GR-XB

ワンタッチ取付け  
工事不要



こわい **漏電** から  
あなたをガード!

洗濯機や電子レンジに  
ご使用ください。  
コンセントに  
差し込むだけでOK!



- ご注意
- 漏電を検知し電路を遮断する器具です。漏電による遮断によって起る2次的な損害については責任を負いかねます。
  - 漏電の状況により上位の電路にある動作時間0.1秒以内(高速形)の漏電遮断器が先に切れる場合があります。

地絡保護専用	衝撃波 不動作形
定格電流	15A
定格電圧	AC100V
定格周波数	50/60Hz
定格感度電流	15mA
動作時間	0.1秒以内 (高速形)
定格不動作電流	7.5mA

電気用品安全法  
技術基準適合品



4 950870 000029

テンパール工業株式会社  
〒732-0802 広島市南区大州3-1-42  
TEL 082(282)1341(代表)

