

**【危険】**

- 極めて可燃性又は引火性の高いエアゾール
- 高圧容器：熱すると破裂のおそれ
- 皮膚刺激 ●強い眼刺激 ●吸入すると有害
- 吸入するとアレルギー、喘息又は呼吸困難を起こすおそれ
- 眠気又はめまいのおそれ ●発がんのおそれの疑い
- 生殖能又は胎児への悪影響のおそれ
- 授乳中の子に害を及ぼすおそれ
- 中枢神経系、呼吸器系、肝臓、腎臓の障害のおそれ
- 長期にわたる又は反復く露による神経系、聴覚器、呼吸器、消化管の障害のおそれ
- 水生生物に毒性
- 長期継続的影響により水生生物に有害



**【安全対策】**

- 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。
- 熱/火花/裸火/高温のもののような着火源から遠ざけること。禁煙。
- 裸火又は他の着火源に噴霧しないこと。
- 使用後を含め、穴を開けたり燃やしたりしないこと。
- スプレーを吸入しないこと。また、吸入を避けること。
- 妊娠中/授乳期中は接触を避けること。
- 取扱後はよく手を洗うこと。
- この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。
- 屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。
- 環境への放出を避けること。
- 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護マスクを着用すること。
- 【換気が不十分な場合】呼吸用保護具を着用すること。

**【応急措置】**

- 皮膚に付着した場合：多量の水と石けん(鹸)で洗うこと。
- 吸入した場合：空気の新鮮な場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
- 眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
- ばく露またはばく露の懸念がある場合：医師に連絡すること。また、医師の診断/手当を受けること。
- 気分が悪いときは、医師に連絡すること。また、医師の診断/手当を受けること。
- 皮膚刺激が生じた場合：医師の診断/手当を受けること。
- 眼の刺激が続く場合：医師の診断/手当を受けること。
- 呼吸に関する症状が出た場合：医師に連絡すること。
- 汚染された衣服を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。

**【保管】**

- 換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。
- 旋回して保管すること。
- 日光から遮断し、50℃以上の温度にばく露しないこと。

**【廃棄】**

- 内容物・容器は市町村等で定められた方法により廃棄して下さい。

【国連番号】 1950 【指針番号】 126


**株式会社エスコ** <http://www.esco-net.com>  
 本社・カスタマーサービス  
 〒550-0012 大阪市西区立売堀3丁目8番14号  
 TEL. 06-6532-6226 FAX. 06-6541-0929

防錆・耐候性の表面コーティング剤  
 温度耐性300℃まで！

# ステンレス コート スプレー

艶有り

## EA920SW-5



Stainless Steel Spraybright grade  
**ESCO CO., LTD.**


- 【品名】 ステンレスコートスプレー (艶有り)  
 【内容量】 400ml  
 【成分】 ジメチルエーテル  
 酢酸エチル  
 キシレン  
 アセトン  
 酢酸ブチル  
 エチルベンゼン  
 1-ブタノール  
 ニッケル

**【使用用途】**

- トラックの車体や貯蔵庫、パイプラインの金属部補修
- 屋内、屋外の防錆
- ステンレススチールの補修部の仕上処理

**【使用方法】**


洗浄剤等で使用する箇所の表面を洗浄・脱脂を行って下さい。スプレー缶内部のミキシングボールが缶に当たる音が聞こえるまでスプレー缶を振って下さい。温度が20℃程度の場所で表面から25cm程度空け、均一になるように吹き付けて下さい。塗布の仕方は図にあるように交差させながら行って下さい。約10分後に表面が乾き、約10時間後に完全に硬化します。



## 火気と高温に注意

高圧ガスを使用した可燃性の製品であり、危険なため、下記の注意を守ること。  
 ①炎や火気の近くで使用しないこと。  
 ②火気を使用している室内で大量に使用しないこと。③高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所や火気等の近くなど温度が40度以上となる所に置かないこと。④火の中に入れていないこと。⑤使い切って捨てること。  
 高圧ガス：DME

第四類 第一石油類  
**火気厳禁** 80ml  
 危険等級 II



4 548745 845778