


# 高性能 ノンスリップ Advanced type of Non-Slip


## 基本構造

Basic structure


### 蛍光ノンスリップ Fluorescent type



### プリントノンスリップ Printable type



### 透明ノンスリップ Transparent type



※特注品(特別寸法、型抜き等)につきましては別途承ります。  
 ※製品の仕様は変更する場合があります。  
 ※御希望の寸法に加工も可能です。詳しくはお問い合わせください。



	製品種類 Product type	透明 Transparent	蛍光 Fluorescent	プリント Printable
	基材 Backing	ポリエステルフィルム Polyester film	樹脂加工布 Resin treated cloth	
物性値 Physical Data	重量 Weight (g/m <sup>2</sup> )	435	600	870
	厚み Thickness (mm)	0.395	0.69	0.82
	抗張力 Tensile (kg/25mm)	39.1	75	60
	粘着力 Adhesion (kg/25mm)	3.26	1.5	1.5

※数値は標準値です。

## 仕様

Specification

タイプ Type	色 Color	幅(mm) Width
蛍光 Fluorescent	ゼブラ Zebra	25
		50
		100
	グリーン ストライプ Green Stripe	25
		50
		100
透明 Transparent	透明 Transparent	50
		100
プリント Printable	とまれ Stop	300
	頭上注意 Low Clearance	
	足元注意 Watch Your Step	
	左右確認 Check Both Ways	

EA944DN-1  
 EA944DN-2  
 EA944DN-3

## 株式会社ノリタケコーテッドアブレイシブ Noritake Coated Abrasive Co., Ltd.

本社三好工場 / 〒470-0206 愛知県みよし市筋生町下永井田20  
 20 Shimonagaida Azabu-Cho, Miyoshi-Shi, Aichi-Pref, Japan 〒470-0206  
 TEL <0561> 32-2235(代) FAX <0561> 34-2254



能登工場 / TEL <0767> 32-2717 北 陸 / TEL <076> 257-3488  
 東 京 / TEL <03> 5284-4900 浜 松 / TEL <053> 423-3570  
 横 浜 / TEL <045> 944-5934 大 阪 / TEL <06> 6453-1417  
 北 関 東 / TEL <0285> 28-9077 広 島 / TEL <082> 285-3303  
 新 潟 / TEL <025> 233-3762 高 松 / TEL <087> 814-9917  
 松 本 / TEL <0263> 36-6563 姫 路 / TEL <079> 224-1105  
 仙 台 / TEL <022> 782-7844 福 岡 / TEL <092> 483-1491  
 名 古 屋 / TEL <0561> 34-2108



下記販売店へお申し付け下さい。