

ペトロラタム系防食テープ用充てん材

No.59M ・ No.59MS

概 要

No. 59M はペトロラタムに短繊維、および無機質充てん剤を加えて粘土状としたもので、No. 59 テープの補助材です。
ブロック状の No. 59M とシート状の No. 59MS をそろえています。

形 状




図 1.

用 途

- フランジ、バルブ等の異形管部隙間の充てん用。
- タンク裾廻りのテープ貼り付け作業時のコーナー部、ビード部などの凹凸充てん用。

標準仕様

表 1. 標準仕様

品 番	重 量	サイズ	入数/ケース
No.59M	3 k g	50mm × 190mm × 270mm	8 個
No.59MS	0.9 k g	7mm × 250mm × 400mm	20 枚

管理番号. ANT-003-J-1 2013/09/17 1/2

ご注意：本データは、測定値の一例であり保証値ではありません。また、本書記載の用途への適合性を保証するものでもありません。ご利用いただく前に、被着体（テープに貼り合わせる材料）との適合性をご確認の上、ご利用検討をお願いいたします。尚この文書に含まれる不明な点は、この文書末尾に記載の窓口にお問い合わせください。

特 性

表 2. 一般特性

項目	単位	測定値	試験方法
ちょう度	—	60	JIS K 2200
比 重	—	1.26	JIS K 6911
加熱減量	%	0.13	JIS A 5752

ご使用上の注意事項

- 施工対象物に合わせて適当な大きさにし、手のひら、指またはコテで凹部や隙間部に押し込むように充てんしてください。
- 防食テープが貼りやすく、隙間が生じないよう、表面は十分滑らかに仕上げてください。
- 皮膚に触れるとかぶれたりする場合がありますので、保護手袋を着用してください。
- 目に入った時は、多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診断を受けてください。

保管上の注意事項

- 直射日光の当たらない通気性のよい冷暗所で保管してください。
- 納入時の梱包形態で保管ください。

- お問い合わせは . . . テクニカルサポートセンター工業材料グループ T-FOX
E-mail : tfox@nitto.co.jp TEL : 0532-41-7838 FAX:0532-41-8446

管理番号. ANT-003-J-1 2013/09/17 2/2

ご注意：本データは、測定値の一例であり保証値ではありません。また、本書記載の用途への適合性を保証するものでもありません。ご利用いただく前に、被着体（テープに貼り合わせる材料）との適合性をご確認の上、ご利用検討お願いいたします。尚この文書に含まれる不明な点は、この文書末尾に記載の窓口にお問い合わせください。