



## 油専用吸収マット



油のみを吸収します。床面を頻繁に水で洗い流す箇所での使用に適しています

ポリプロピレンを主原料としたメルトブローン不織布で、屋外使用に最適です。

Heavy Duty



ミシン目入

### 水分離型 油専用パッド(100枚)

品番 **EA929DH-11A**

価格 **14,700円** (税抜)

- パッドサイズ…381×457mm
- 吸収能力(100枚当り)…約90ℓ



マットが白色なので油の吸収状況が一目で分かります。

Light Duty



ミシン目入

### 水分離型 油吸着パッド(200枚)

品番 **EA929DH-1**

価格 **20,000円** (税抜)

- パッドサイズ…380×457mm
- 吸収能力(200枚当り)…約121ℓ



Medium Duty



ミシン目入

マットが白色なので油の吸収状況が一目で分かります。

### 水分離型油吸着パッド

品番 **EA929DH-6**

入数 **100枚** 価格 **13,600円** (税抜)

- パッドサイズ…380×455×3(t)mm
- 吸収能力(100枚当り)…約72ℓ

品番 **EA929DH-6B**

入数 **5枚** 価格 **810円** (税抜)

- パッドサイズ…380×455×3(t)mm
- 吸収能力(5枚当り)…約3.6ℓ



### 水分離型 油吸着ロールマット

品番 **EA929DH-7**

価格 **31,400円** (税抜)

- サイズ…762mm×45.7m
- 吸収能力(1巻当り)…145ℓ



### 水分離型 油吸着ロールマット(2巻)

品番 **EA929DH-8**

価格 **31,400円** (税抜)

- サイズ…381mm×45.7m
- 吸収能力(1巻当り)…72ℓ

## 油専用吸収材



耐久性に優れた丈夫な油吸収材です。水をはじいて油だけを吸収します

吸着パッドがぴったり収まるトレー付

### 油吸着パッド(2個/トレー付)

品番 **EA929DJ-11**

価格 **3,180円** (税抜)

- パッドサイズ…254×254mm
- トレーサイズ…266×266mm
- 替の吸着パッドのみはありません。
- 吸収能力(1個当り)…1.6ℓ



水に浮かぶため、水面の油吸収に最適です。

### 水分離型 油吸収材(4本)

品番 **EA929DK-41**

価格 **41,700円** (税抜)

- サイズ…φ127mm×3m
- 吸収能力(4本当り)…約91ℓ



品番 **EA929DK-42**

価格 **44,100円** (税抜)

- サイズ…φ203mm×3m
- 吸収能力(4本当り)…約159ℓ




オニオンの成分から作られた油吸着剤です。

### 水分離型 油吸収材(10個)

品番 **EA929DK-46**

価格 **39,800円** (税抜)

- サイズ…152×406×533mm
- 吸収能力(10個当り)…70ℓ



# 油専用吸収キット



油専用吸着材と手袋や保護めがね等の小物がセットになった便利なキットです

## [緊急用] 油吸着・洗浄キット

緊急油漏れ対策用として、現場ですぐに使用できます。



### [緊急用] 油吸着・洗浄キット

品番 **EA929DH-81**

価格 **7,280円** (税抜)

- バッグサイズ…380×120×300(H)mm
- 油分散洗浄剤は河川、海、アスファルト等で、吸着パッド等で回収できなかった油を分散し、洗浄します。

#### 〈キット内容〉

- 油分散洗浄剤(1ℓ)×1本
- 吸着パッド(水分離型)×5枚
- 薄手塩ビ手袋×1双、保護めがね×1個、ポリ容器(2ℓ)



### [緊急用] 油吸着・洗浄キット

品番 **EA929DH-82**

価格 **11,600円** (税抜)

- ケースサイズ…外寸：410×310×325(H)mm、内寸：300×220×285(H)mm
- 油分散洗浄剤は河川、海、アスファルト等で、吸着パッド等で回収できなかった油を分散し、洗浄します。
- ケースはフタを閉めれば、踏み台やイスとしても使えます。

#### 〈キット内容〉

- 油分散洗浄剤(1ℓ)×1本
- 吸着パッド(水分離型)×5枚
- 薄手塩ビ手袋×1双、保護めがね×1個、ポリ容器(2ℓ)



### 水分離型 油吸収材キット

品番 **EA929DH-24**

価格 **56,700円** (税抜)

- バケツサイズ…φ518×527(H)mm
- 吸収能力…75ℓ(キット)

#### 〈キット内容〉

- 吸着材(φ76mm×1.2m)×4本
- 吸着材(102mm×3m)×1本
- 吸着パッド(381×483mm)×25枚
- 吸着マット(254×254mm)×4枚
- ペーパータオル(300×330mm)×60枚
- ニトリル手袋×1双、保護めがね×1個、使い捨て袋×2袋



### 水分離型 油吸収材キット

品番 **EA929DH-22**

価格 **30,500円** (税抜)

- バケツサイズ…φ381×559(H)mm
- 吸収能力…24.6ℓ(キット)

#### 〈キット内容〉

- 吸着材(φ76mm×1.2m)×3本
- 吸着パッド(380×480mm)×10枚
- ペーパータオル(300×330mm)×60枚
- ニトリル手袋×1双、保護めがね×1個、使い捨て袋×1袋、パテ、木製プラグ×9個



### 水分離型 油吸収材キット

品番 **EA929DH-62**

価格 **32,700円** (税抜)

- バッグサイズ…406×254×457(H)mm
- 吸収能力…41.6ℓ(キット)

#### 〈キット内容〉

- 吸着材(φ76mm×1.2m)×4本
- 吸着パッド(380×480mm)×16枚
- 吸着マット(254×254mm)×3枚
- ペーパータオル(300×330mm)×60枚
- ニトリル手袋×1双、保護めがね×1個、使い捨て袋×1袋、パテ、木製プラグ×9個



### 水分離型 油吸収材キット

品番 **EA929DH-61**

価格 **16,200円** (税抜)

- バッグサイズ…482×152×482(H)mm
- 吸収能力…26.4ℓ(キット)

#### 〈キット内容〉

- 吸着材(φ76mm×1.2m)×2本
- 吸着パッド(380×480mm)×8枚
- 吸着マット(254×254mm)×3枚
- ペーパータオル(300×330mm)×60枚
- ニトリル手袋×1双、保護めがね×1個、使い捨て袋×1袋、パテ、木製プラグ×9個

# 油・液体吸収マット




油・液体を吸収します。スリップや転倒事故の危険を低減します

## EverSoak® シリーズ

吸収コアにスパンボンド製法の不織布をカバーした吸収マットです。耐久性が高いのが特長です。

### Heavy Duty



難燃性



70%  
再生セルロース繊維

油や水などの液体を吸収し、下への染み込みや汚れ、液体の流出を防ぎます。



### 油・液体用 吸収マット (50 枚)

品番 EA929DM-1

価格 12,200 円 (税抜)

- サイズ…380×480mm
- 吸収能力(50枚当り)…89ℓ




マシン目入

### 油・液体用 吸収ロールマット (2 巻)

品番 EA929DM-10

価格 21,600 円 (税抜)

- サイズ…362mm×22.5m
- 吸収能力(1巻当り)…約 80ℓ




### 油・液体用吸着パッド (ドラム缶用 / 10 枚)

品番 EA929DM-55

価格 13,300 円 (税抜)

- パッドサイズ…φ560×10(t)mm
- 吸収能力(10枚当り)…24.6ℓ

### Light Duty



難燃性



70%  
再生セルロース繊維

油や水などの液体を吸収し、下への染み込みや汚れ、液体の流出を防ぎます。

### 油・液体用 吸収マット (100 枚)

品番 EA929DM-31

価格 13,600 円 (税抜)

- サイズ…380×480mm
- 吸収能力(100枚当り)…約 91ℓ



マシン目入

### 油・液体用 吸収ロールマット (2 巻)

品番 EA929DM-33

価格 22,200 円 (税抜)


- サイズ…362mm×45.7m
- 吸収能力(1巻当り)…約 81ℓ



# 油・液体吸収材



油・液体を吸収します。スリップや転倒事故の危険を低減します



難燃性



70%  
再生セルロース繊維

油や水などの液体を吸収し、液体の流出を防ぎます。機械やこぼれたものの周囲に巻き付けて使用してください。



### 油・液体吸収材

1.2m × 40 本 品番 EA929DK-31  
価格 34,200 円 (税抜)

- サイズ…φ76mm×1.2m
- 吸収能力(40本当り)…196ℓ

2.4m × 20 本 品番 EA929DK-32  
価格 33,700 円 (税抜)

- サイズ…φ76mm×2.4m
- 吸収能力(20本当り)…196ℓ

3.6m × 10 本 品番 EA929DK-33  
価格 26,000 円 (税抜)

- サイズ…φ76mm×3.6m
- 吸収能力(10本当り)…147ℓ



# 油・液体吸収キット



油・液体吸着材と手袋や保護めがね等の小物がセットになった便利なキットです



## 油・液体用吸収材キット

品番 EA929DH-23

価格 54,700円 (税抜)

- バケツサイズ…φ518×527(H)mm
- 吸収能力…75ℓ (キット)

### 〈キット内容〉

- 吸着材(φ76mm×1.2m)×4本
- 吸着材(102mm×3m)×1本
- 吸着パッド(380×480mm)×25枚
- 吸着マット(254×254mm)×4枚
- ペーパータオル(300×330mm)×60枚
- ニトリル手袋×1双、保護めがね×1個、使い捨て袋×2袋



## 油・液体用吸収材キット

品番 EA929DH-21

価格 29,500円 (税抜)

- バケツサイズ…φ381×559(H)mm
- 吸収能力…24.6ℓ (キット)

### 〈キット内容〉

- 吸着材(φ76mm×1.2m)×3本
- 吸着パッド(380×480mm)×10枚
- ペーパータオル(300×330mm)×60枚
- ニトリル手袋×1双、保護めがね×1個、使い捨て袋×1袋、バテ、木製プラグ×9個



## 油・液体用吸収材キット

品番 EA929DH-72

価格 32,700円 (税抜)

- バッグサイズ…400×254×457(H)mm
- 吸収能力…34ℓ (キット)

### 〈キット内容〉

- 吸着材(φ76mm×1.2m)×4本
- 吸着パッド(380×480mm)×16枚
- 吸着マット(254×254mm)×3枚
- ペーパータオル(300×330mm)×60枚
- ニトリル手袋×1双、保護めがね×1個、使い捨て袋×1袋、バテ、木製プラグ×9個



## 油・液体用吸収材キット

品番 EA929DH-71

価格 16,200円 (税抜)

- バッグサイズ…482×152×482(H)mm
- 吸収能力…24ℓ (キット)

### 〈キット内容〉

- 吸着材(φ76mm×1.2m)×2本
- 吸着パッド(380×480mm)×8枚
- ペーパータオル(300×330mm)×60枚
- 吸着マット(254×254mm)×3枚
- ニトリル手袋×1双、保護めがね×1個、使い捨て袋×1袋、バテ、木製プラグ×9個

# 化学薬品用吸収マット



# 危険物用吸収マット



Universal

透過液、ガンリン、グリース、溶剤など、水と油ベースの液体を吸着します。

ミシン目入

**油・液体・化学薬品用吸着パッド(100枚)**

品番 EA929DR-11

価格 15,000円 (税抜)

- パッドサイズ…380×460mm
- 吸収能力(100枚当り)…94.6ℓ

Hazmat

本体色が黄色のため、危険物や有害な化学薬品を吸収していることを警告し適切な処分を促すことができます。

ミシン目入 警告色

**液体・危険物用吸着パッド(100枚)**

品番 EA929DM-20

価格 14,000円 (税抜)

- パッドサイズ…380×457mm
- 吸収能力(100枚当り)…約80ℓ

Speciality

極めて耐久性があり、出入りの多い場所でも吸収した液体の漏れを防ぎます。

**油・液体化学薬品用吸収ロールマット**

品番 EA929DR-5

価格 34,000円 (税抜)

- サイズ…914mm×15.2m
- 吸収能力(1巻当り)…47.3ℓ

Hazmat

ミシン目入 警告色

**液体・危険物用吸収ロールマット**

品番 EA929DM-21

価格 33,600円 (税抜)

- サイズ…762mm×45.7m
- 吸収能力(1巻当り)…130ℓ



## ESCO 株式会社エスコ

〒550-0013 大阪市西区新町4丁目14番12号  
 TEL: 06-6532-6226 FAX: 06-6541-0929  
<https://www.esco-net.com/> MAIL: esco-sp@esco-net.com

株式会社エスコ公式  
 Twitter / YouTube  
 フォロー・チャンネル登録はコチラ!

