

シンプル構造で  
使いやすさ抜群!!

ESCO CO., LTD.

# 壁掛用

# エアコン 洗浄カバー

使用目安

1~3回



品番 EA115Z-16

価格 2,550円 (税抜)

- 壁掛用エアコン洗浄カバー
- 胴回りサイズ…2.5m ● 高さ…1.1m
- 排水チューブ…1.6m
- 材質…ポリエチレン(厚み:0.08mm)
- エアコン幅 900mmまで対応
- 1~3回使用可能
- 伸縮ゴム付きで簡単に装着できます。

● 本製品は洗浄中の排液等を完全にカバーするものではありません。  
養生マスク等で排液がカバー内に流れるように十分養生して作業をしてください。

特許出願中



「ゴム入り」  
カンタン装着!

エアコン幅 900mm、  
エアコン周り 2.5mまで対応

「洗浄しやすい」  
広い開口部

扱いやすい 0.08mmの  
PEフィルム製



「溜めない」  
排水チューブ付

ポリチューブ 1.6m付で  
カバーに排水を溜めません



ESCO 株式会社エスコ

〒550-0013 大阪市西区新町4丁目14番12号  
TEL:06-6532-6226 FAX:06-6541-0929  
https://www.esco-net.com/ MAIL:esco-sp@esco-net.com

株式会社エスコ公式

Twitter/YouTube  
フォロー・チャンネル登録はコチラ!



※表示価格の有効期限は2024年12月末日(予定)となります。  
※生産中止やモデルチェンジ等の諸事情により、廃番とさせていただきます。

#SP24-380

シンプル構造で  
使いやすさ抜群!!

ESCO CO., LTD.

天カセ・  
天吊り共用

エアコン  
洗浄カバー



特許 3325259号

使用目安

1~3回

品番 EA115Z-15

価格 3,800円 (税別)

- 天カセ・天吊り共用エアコン洗浄カバー
- 胴回りサイズ…5.2m ●排水チューブ…3m
- 材質…ポリエチレン(厚み:0.05mm)
- エアコン周り5.2mまで対応 ●1~3回使用可能
- 伸縮ゴム付きで簡単に装着できます。

●伸縮性に優れたゴムを使用しておりますが、エアコン本体に装着が不十分な場合はヒモなどでしっかり固定してください。



「ゴム入り」  
カンタン装着!

エアコン周り5.2mまで対応!  
伸縮性に優れたゴムなので、洗  
浄しやすい位置から引き伸ばし  
て作業できます



「溜めない」  
排水チューブ付

ポリチューブ3m付で  
カバーに排水を溜めません



ESCO 株式会社エスコ

〒550-0013 大阪市西区新町4丁目14番12号

TEL:06-6532-6226 FAX:06-6541-0929

https://www.esco-net.com/ MAIL:esco-sp@esco-net.com

株式会社エスコ公式

Twitter/YouTube

フォロー・チャンネル登録はコチラ!

