


アメリカ・サンディエゴ生まれの  
高機能アイウェアメーカー

**BOBSTER**

100% ultraviolet protection

ESCO CO. LTD

セーフティグラス(ゴーグル兼用保護めがね)



UV CUT 100% RESISTANT IMPACT LENS 2color TYPE 2way EFFECT DIMMING

セーフティグラスセット (調光レンズ付)

品番 EA800LA-9

価格 19,600円 (税抜)

専用ケース めがねクロス付

UV CUT 100% RESISTANT IMPACT LENS 3color TYPE 2way EFFECT ANTI-FOG

セーフティグラスセット (曇り止めレンズ付)

品番 EA800LA-1

価格 7,860円 (税抜)

専用ケース めがねクロス付

- レンズ2種付 ●レンズカラー…クリアー、スモーク(調光)
- めがねサイズ…A: 131mm, B: 153mm, C: 86mm, D: 39×62mm ●100%UVカット
- 調光レンズ(スモーク)は紫外線量によりレンズの色が変化します ●フレーム用ソフトフォームパッド付(取外し可能)
- つる取り外し可能 ●ゴーグルストラップ、めがねクロス、専用ケース付

- レンズ3種付 ●レンズカラー…クリアー、スモーク、アンバー
- めがねサイズ…A: 147mm, B: 133mm, C: 75mm, D: 40×57mm
- 100%UVカット ●スモークレンズのみ曇り止めレンズ ●フレームにソフトフォームパッド付
- つる取り外し可能 ●ゴーグルストラップ、めがねクロス、ベルト通し付専用ケース付



UV CUT 100% RESISTANT IMPACT LENS 3color TYPE 2way EFFECT ANTI-FOG

セーフティグラスセット (曇り止めレンズ付)

品番 EA800LA-3

価格 11,800円 (税抜)

専用ケース めがねクロス付

UV CUT 100% RESISTANT IMPACT LENS 3color TYPE 2way EFFECT ANTI-FOG

セーフティグラスセット (曇り止めレンズ付)

品番 EA800LA-20

価格 15,700円 (税抜)

専用ケース めがねクロス付

- レンズ3種付 ●レンズカラー…クリアー、スモーク、アンバー
- めがねサイズ…A: 148mm, B: 154mm, C: 66mm, D: 50×73mm ●100%UVカット
- スモークレンズのみ曇り止めレンズ ●フレームにソフトフォームパッド付 ●つる取り外し可能
- RXINSERT(めがね用アタッチメント)付 ●ゴーグルストラップ、めがねクロス、ベルト通し付専用ケース付

- レンズ3種付 ●レンズカラー…クリアー、スモーク、アンバー
- めがねサイズ…A: 129mm, B: 157mm, C: 116mm, D: 34×67mm ●100%UVカット
- スモークレンズのみ曇り止めレンズ ●発泡ウレタンパッドとソフトフォームパッド付(付け替え式)
- つる取り外し不可 ●ゴーグルストラップ、めがねクロス、ベルト通し付専用ケース付

BOBSTER アイウェアの特長

UV CUT 100% 「100%」 UV CUT

紫外線ダメージから目を守ります

100% UVカットレンズを選ぶ必要性

紫外線量 < 快晴 > 100% 紫外線量 < 曇り > 80%

紫外線の量 目は無防備

快晴に比べ曇りでも大きく減少はせず、屋内でも反射等で浴びていることもあります

強い紫外線は充血やドライアイ等、目のダメージ原因の一つ

レンズカラーとカット率

特に暗い色のレンズは瞳孔が開くので、UVカット率が不十分ではより多くの紫外線を浴びてしまうことに

EFFECT DIMMING 調光レンズ

※透明度の変化には時間がかかる場合がございます

紫外線量に応じてレンズの透明度が変化し、遮光レベルを調整

紫外線量 弱 強

自動的に変化

LENS 3color レンズカラー

※セット内容により付属のレンズカラーが異なります

環境や条件に適したレンズカラーを選択できます

クリアー Clear スモーク Smoke アンバー Amber

透明度が高く、裸眼と同様の見え方で紫外線をカットします

光を均一にカットし、まぶしさを抑えながらも自然な見え方を保ちます

まぶしさを防止×コントラスト効果で、曇りや雨・夕方等の視界が悪い時に

EFFECT ANTI-FOG 曇り止めレンズ

温度差でも曇りにくい

RESISTANT IMPACT 耐衝撃性

ポリカーボネート製

TYPE 2way 便利な2way

眼鏡・ゴーグル兼用タイプ

めがねサイズ

A こめかみ幅

B 鼻〜耳まで(顔の奥行)

C つる長(耳までの長さ)

D レンズサイズ(縦×横)

## 保護めがね

### RUKUS



【調光・曇り止めレンズ】  
保護めがね

品番 EA800LA-80  
価格 15,700円 (税抜)

- レンズカラー…クリアー
- めがねサイズ…  
A: 120mm, B: 150mm  
C: 120mm, D: 40×65mm
- 100%UVカット ● 曇り止めレンズ
- フレームにソフトフォームパッド付
- 紫外線量によりレンズの色が変化する調光レンズ
- めがねクロス、ベルト通し付専用ケース付



専用ケース  
めがねクロス付

### ENFORCER



保護めがねセット  
(曇り止めレンズ付)

品番 EA800LA-51A  
価格 9,820円 (税抜)

- レンズ3種付
- レンズカラー…クリアー、スモーク、アンバー
- めがねサイズ…A: 145mm, B: 150mm  
C: 118mm, D: 40×70mm
- 100%UVカット
- スモークレンズのみ曇り止めレンズ
- ソフトラバーノーズパッド付
- めがねクロス、ベルト通し付専用ケース付



専用ケース  
めがねクロス付

### HOOLIGAN



【調光レンズ】  
保護めがね

品番 EA800LA-35  
価格 12,400円 (税抜)

- レンズカラー…クリアー
- めがねサイズ…  
A: 130mm, B: 150mm, C: 78mm, D: 37×61mm
- 100%UVカット
- 紫外線量によりレンズの色が変化する調光レンズ
- ポーチ付



ポーチ付

### FOAMERZ II



【曇り止めレンズ】  
保護めがね


品番 EA800LA-29  
価格 4,910円 (税抜)

- レンズカラー…クリアー
- めがねサイズ…  
A: 134mm, B: 160mm, C: 55mm, D: 36×65mm
- 100%UVカット ● 曇り止めレンズ
- フレームにソフトフォームパッド付
- つるの先端にすべり止め用ソフトラバーコート
- ポーチ付



ポーチ付

### CHARGER



【曇り止めレンズ】  
保護めがね

クリアー 品番 EA800LA-71  
スモーク 品番 EA800LA-72  
価格 5,890円 (税抜)

- <共通仕様>
- めがねサイズ…  
A: 135mm, B: 150mm, C: 115mm, D: 35×70mm
  - 100%UVカット ● 曇り止めレンズ ● ソフトラバーノーズパッド付
  - つるにソフトラバー付 ● ポーチ付



ポーチ付

## セーフティーゴーグル

### CROSSFIRE



コンパクトに折りたたみ可能



【曇り止めレンズ】  
セーフティーゴーグル

品番 EA800LA-24  
価格 6,870円 (税抜)

- レンズカラー…クリアー
- めがねサイズ…A: 125mm, D: 35×55mm
- 100%UVカット ● 曇り止めレンズ
- グリルアミド TR90(ナイロン樹脂)フレーム
- フレームにソフトフォームパッド付
- 布ゴム製ストラップ(調整可能)
- めがねクロス、ベルト通し付専用ケース付



専用ケース  
めがねクロス付

### PHOENIX



セーフティーゴーグルセット  
(曇り止めレンズ付)

品番 EA800LA-17  
価格 11,800円 (税抜)

- レンズ3種付
- レンズカラー…クリアー、スモーク、アンバー
- めがねサイズ…A: 160mm, D: 60×80mm
- 100%UVカット
- スモークレンズのみ曇り止めレンズ
- めがねの上から装着可能
- フレーム内側に高密度ウレタンパッド付
- 布ゴム製ストラップ(調整可能)
- めがねクロス、専用ケース付



専用ケース  
めがねクロス付

### TOURING II



【曇り止めレンズ】  
セーフティーゴーグル

品番 EA800LA-25  
価格 5,500円 (税抜)

- レンズカラー…クリアー
- めがねサイズ…A: 143mm, D: 42×70mm
- 100%UVカット ● 曇り止めレンズ
- フレーム内側に発泡ウレタンパッド付
- 布ゴム製ストラップ(調整可能) ● ポーチ付



ポーチ付

### CRUISER



【曇り止めレンズ】  
セーフティーゴーグル

品番 EA800LA-22C  
価格 4,520円 (税抜)

- レンズカラー…クリアー
- めがねサイズ…A: 100mm, D: 45×65mm
- 100%UVカット ● 曇り止めレンズ
- 熱可塑性プラスチックフレーム
- 布ゴム製ストラップ(調整可能) ● ポーチ付



ポーチ付



ESCO 株式会社エスコ

〒550-0013 大阪市西区新町4丁目14番12号  
TEL: 06-6532-6226 FAX: 06-6541-0929  
https://www.esco-net.com/ MAIL: esco-sp@esco-net.com

株式会社エスコ公式

Twitter / YouTube

フォロー・チャンネル登録はコチラ!

