

豪雨や台風による洪水・浸水に備える。

# 土のう袋 特集

備えあれば憂いなし。突然やってくる自然災害に備えて日頃から対策を！

## 土のう袋



- 材質…ポリエチレン
- 耐荷重…約20kg
- UV加工

品番	サイズ(mm)	入数	税抜価格
EA997Z-12	480×620	50枚	3,050円

## 土のう袋



- 材質…ポリプロピレン
- 耐荷重…約25kg

品番	サイズ(mm)	入数	税抜価格
EA997Z-1B	480×620	100枚	11,000円

## 土のう袋



- (日本製)
- 材質…ポリエチレン
- 耐荷重…約25kg

品番	サイズ(mm)	入数	税抜価格
EA997Z-31	480×620	100枚	9,830円

●砂を入れると25kgになるラインがあり、おおよその秤量ができます。

## 土のう袋[OD色]



- 材質…ポリプロピレン再生原料
- 耐荷重…約15kg
- カラー…ODグリーン

品番	サイズ(mm)	入数	税抜価格
EA997Z-13A	480×620	200枚	7,260円

## 強力万能袋



- (日本製)
- 材質…ポリオレフィン
- 耐久性に優れています。
- 耐荷重…約50kg

品番	サイズ(mm)	入数	税抜価格
EA997Z-12	480×620	50枚	9,510円

- 耐荷重50kgまで耐えられる強靱な袋です。
- 土のうの他、ポルト、ナット、クランプなどの資材やごみ入れなどの短期的用途に
- 耐候年数約2年

## 【耐候性】土のう袋



- (日本製)
- 材質…ポリエチレン
- UV加工
- 耐荷重…約25kg

品番	サイズ(mm)	入数	税抜価格
EA997Z-36	480×620	100枚	13,800円

- 砂を入れると25kgになるラインがあり、おおよその秤量ができます。
- 紫外線劣化防止剤を添加し、中期的な(約4年)耐候性機能を有した国産UV土のうです。
- 中期土木工事の土塁設置、河川工事などの中期工事の土塁、災害用備蓄に。

## 【耐候性】土のう袋



- (日本製)
- 材質…ポリエチレン
- 耐荷重…約25kg

品番	サイズ(mm)	入数	税抜価格
EA997Z-8A	480×620	100枚	13,200円

- 耐久性・耐候性に優れています。
- 紫外線劣化防止剤配合
- 半透明で袋の外から中身が確認できます。

## 【耐候性】土のう袋



- (日本製)
- 材質…ポリエチレン
- 耐荷重…約25kg

品番	サイズ(mm)	入数	税抜価格
EA997Z-17B	480×620	100枚	17,500円

- 紫外線劣化防止剤添加。
- 耐候性に優れた色である「黒」を採用、約5年の高い耐候性を実現。
- 長期土木工事の土塁設置、河川工事などの長期工事の土塁、災害用備蓄に。
- 国土交通省NETIS登録品

## 植生土のう袋



- 材質…ポリエチレン

品番	サイズ(mm)	入数	税抜価格
EA997Z-20B	400×600	10枚	4,880円

- 土のう袋に植物の種子が付着しており、中に土を入れて外に置いておくと芽が生えてきます。
- 耐荷重…約10～15kg

## 吸水土のう袋



品番	吸水前		吸水後		入数	税抜価格
	サイズ	重量	サイズ	重量		
EA997Z-7A	480×570	110g	400×550	16kg	10枚	5,720円

- 材質…ポリエチレン(吸水材:吸水ポリマー)
- 水(淡水)に浸せば、約5分で土のうができます。

## 吸水土のう袋



品番	吸水前		吸水後		入数	税抜価格
	サイズ	重量	サイズ	重量		
EA997Z-51A	900×250	145g	840×220	12kg	5枚	8,360円
EA997Z-52A	600×400	145g	540×370	15kg	5枚	6,160円

- 材質…ポリプロピレン不織布(吸水材:吸水ポリマー)
- ※淡水用
- 緊急時の応急対策用です。長期間のご使用はお避け下さい。

## ブルーシート[#3000]



- 産業、土木、農業、レジャーなど幅広い場面で使用できます
- ハトム付
- 材質…ポリエチレン

品番	サイズ(m)	厚み(mm)	税抜価格
EA911AB-51	1.8×1.8	0.25	660円
EA911AB-52	3.6×5.4	0.25	3,520円
EA911AB-53	5.4×5.4	0.25	5,140円
EA911AB-54	5.4×7.2	0.25	6,790円
EA911AB-55	10×10	0.25	17,300円

## UVシート[#4000]



- ハトム付(アルミ製)
- 材質…ポリエチレン

品番	サイズ(m)	厚み(mm)	税抜価格
EA911AA-1	1.7×2.6	0.32	2,720円
EA911AA-2	2.7×2.7	0.32	3,700円
EA911AA-3	2.7×3.6	0.32	4,320円
EA911AA-4	3.4×5.3	0.32	7,900円
EA911AA-5	5.2×5.3	0.32	13,900円
EA911AA-6	5.2×7.1	0.32	18,300円
EA911AA-7	7.0×7.1	0.32	27,200円
EA911AA-8	7.0×8.9	0.32	35,800円
EA911AA-9	9.7×9.8	0.32	52,500円

- UVダブルコーティングで紫外線をカットし、従来シート(メーカー比)と比較して耐久性や耐候性に優れています。

## 止水ボード



品番	サイズ	税抜価格
EA997Z-55	700×400×500mm	28,900円

- 材質…本体:ポリエチレンクリップ、塩ビ
- 土のうに代わる緊急時の浸水防止シートです。
- 地面に置くだけで、水圧を利用して固定・止水します。
- コンパクトにおいたため、平常時の保管に場所を取りません。
- 何枚でも連結が可能です。

## 麻袋



- 材質…麻

品番	サイズ(mm)	入数	税抜価格
EA997Z-1	600×400	50枚	20,800円
EA997Z-2	1,040×610	20枚	12,800円

## 土のうスタンド



- (日本製)
- 収納時は巻いて省スペース化にもなります
- 材質…ポリエチレン
- マジックテープ式で自立可能
- 今まで二人で作業していた土のう作りが一人で作業出来ます。

品番	サイズ(mm)	対応土のうサイズ(mm)	税抜価格
EA997Z-510	φ90×350(H)	480×620	2,420円

- 土のう作成以外にも簡易なごみ箱や収納袋として使用することができます。

## [OD色]UVシート[#4000]



- (日本製)
- UVカット(耐候剤添加品)で長寿命のシートです

品番	サイズ(m)	厚み(mm)	税抜価格
EA915BB-62	3.6×5.4	0.32	7,580円
EA915BB-63	5.4×5.4	0.32	11,700円
EA915BB-64	5.4×7.2	0.32	14,800円

- ハトム付
- 材質…ポリエチレン

## 強力型シートクリップ



品番	税抜価格
EA916Y-26	660円

- 先端のギザ口とねじ止め式クリップでシートを強力に掴みます
- 全長…232mm(コードサイズ:φ6×150mm)
- 材質…ナイロン

※表示価格の有効期限は2024年12月末日まで(予定)となります。生産中止やモデルチェンジ等の諸事情により、廃番とさせていただきます。



ESCO 株式会社エスコ

〒550-0013 大阪市西区新町4丁目14番12号  
TEL:06-6532-6226 FAX:06-6541-0929  
https://www.esco-net.com / MAIL:esco-sp@esco-net.com

株式会社エスコ公式

Twitter/ Youtube  
フォロー・チャンネル登録はコチラ!



#MG24-023