


品番：EA614SN-22A

品名：22mm 片目片口スパナ(ステンレス製)



販売価格	8,650円(税抜) / 9,515円(税込)		
カタログ価格	8,650円(税抜) / 9,515円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2024/10/06 18:15現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ			



SUS コンビネーションスパナ

品番	全長	厚み	重量	材質
SMS-20	150	8.5	140	SUS304
SMS-22	180	8.5	180	SUS304
SMS-24	210	8.5	220	SUS304
SMS-26	240	8.5	260	SUS304
SMS-28	270	8.5	300	SUS304
SMS-30	300	8.5	340	SUS304
SMS-32	330	8.5	380	SUS304
SMS-34	360	8.5	420	SUS304
SMS-36	390	8.5	460	SUS304
SMS-38	420	8.5	500	SUS304
SMS-40	450	8.5	540	SUS304
SMS-42	480	8.5	580	SUS304
SMS-44	510	8.5	620	SUS304
SMS-46	540	8.5	660	SUS304
SMS-48	570	8.5	700	SUS304
SMS-50	600	8.5	740	SUS304
SMS-52	630	8.5	780	SUS304
SMS-54	660	8.5	820	SUS304
SMS-56	690	8.5	860	SUS304
SMS-58	720	8.5	900	SUS304
SMS-60	750	8.5	940	SUS304
SMS-62	780	8.5	980	SUS304
SMS-64	810	8.5	1020	SUS304
SMS-66	840	8.5	1060	SUS304
SMS-68	870	8.5	1100	SUS304
SMS-70	900	8.5	1140	SUS304
SMS-72	930	8.5	1180	SUS304
SMS-74	960	8.5	1220	SUS304
SMS-76	990	8.5	1260	SUS304
SMS-78	1020	8.5	1300	SUS304
SMS-80	1050	8.5	1340	SUS304
SMS-82	1080	8.5	1380	SUS304
SMS-84	1110	8.5	1420	SUS304
SMS-86	1140	8.5	1460	SUS304
SMS-88	1170	8.5	1500	SUS304
SMS-90	1200	8.5	1540	SUS304
SMS-92	1230	8.5	1580	SUS304
SMS-94	1260	8.5	1620	SUS304
SMS-96	1290	8.5	1660	SUS304
SMS-98	1320	8.5	1700	SUS304
SMS-100	1350	8.5	1740	SUS304

仕様

メーカー	TONE	型番	SMS-22
サイズ(mm)	22	厚み(mm)	8.5×12
全長(mm)	280	重量(g)	280
材質	析出硬化系ステンレス	用途	食品機器、医療、クリーンルーム、精密機械、船舶、マリンスポーツ、海洋開発、プラント、防水工事、水道工事、清掃用機器、その他ステンレスボルト・ナットを使用する箇所に最適です。


12ポイント

15°タイプ

耐蝕性・耐薬品性・衛生面に優れています。

サビにくさと強度を追求したステンレス製のコンビネーションスパナです。

代替品

	品番 EA614BS-22 コメント 仕様をご確認ください。
--	-----------------------------------

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.