

EA112RD-1 電磁弁付真空ポンプ(ツーステージ)

【仕様】

- | | |
|------------------------------------|---|
| ○ ローター方式…ツーステージ | ○ サイズ…322(W)×124(D)×235(H)mm |
| ○ 排気速度…50Hz:72L/分
60Hz:87L/分 | ○ 重量…8.3kg |
| ○ 到達真空度…3Pa(25ミクロン) | ○ 吸入口…1/4"フレア(UNF7/16-20)
3/8"フレア(UNF5/8-18) |
| ○ モーター…AC100V 240W(1/3HP) | ○ 付属品…フレアアダプター:5/16"(UNF1/2-20)
M10×P1.5 |
| ○ 回転数…50Hz:2800rpm
60Hz:3450rpm | 真空ポンプオイル:270cc |

- ◆ 電磁弁付きのため、万が一の時でも、配管内へのポンプオイル(鉱物油)の逆流を防止します
- ◆ ベース(足幅)が広いので、安定性がよく、屋根上での作業も安心!
- ◆ 配管長が長い場合でも、3/8"ポートが標準付属されているので、3/8"ホースを使用して作業を行えば短時間で作業が終了できます(ホース内の流量が1/4"ホースよりも多いため)

- 真空ポンプオイルはこまめに交換することで、高真空度を保て確実な作業を可能にします
- 真空ポンプゲージを使用することで、より正確な真空度チェックを行なうことができます

↳ (旧)EA103KB、(旧)EA103KC等

