

## EA545BH - 1~ - 7

(ボルトカッター)

あらゆる線材 (鉄筋、バー、ボルト、リベット、ソフトチェーン等)の切断に刃先の調整は偏芯ボルト方式を採用しています。刃先が簡単に平行移動でき、微調整が容易に行えます。刃先の調節は2000回に1度でOK。従来のように何回も調節する必要はありません。

	呼び寸法	切断材の硬度と適応切断径 (mm)		重量 (kg)
		HRB 80軟線	HRC 40硬線	
BH - 1	300mm	5	4	0.7
BH - 2	350mm	7	5	1
BH - 3	450mm	8	6	1.7
BH - 4	600mm	10	8	2.8
BH - 5	750mm	13	9	4.2
BH - 6	900mm	16	10	6.4
BH - 7	1050mm	19	11	8.6

電気の流れている物には使用しないでください。  
切断した材料や破損した刃先などは飛散する事がありますのでご注意ください。  
作業時は保護メガネを着用してください。  
表示の範囲内の材料に使用してください。  
切断の際はできるだけ刃部の中央から奥を使用してください。  
ハンマー等で叩いて衝撃を加えないでください。



品番	替刃
EA545BH-11	EA545BH-1用
EA545BH-12	EA545BH-2用
EA545BH-13	EA545BH-3用
EA545BH-14	EA545BH-4用
EA545BH-15	EA545BH-5用
EA545BH-16	EA545BH-6用
EA545BH-17	EA545BH-7用