

製品仕様書

製品名 防爆型LEDハンドランプ(本体のみ) 型式 HEP-11D

防 爆 構 造	型式検定合格番号	第T72678号
	種 類	d(耐圧防爆構造)
	爆 発 等 級	2
	発 火 度	G4
光 源	LDT11型11W LED電球	
全光束/発光効率	1,400Lm(ルーメン) / 127.2Lm/w	
本 体 質 量	3kg	
J A N コ ー ド	49-30510-31305-4	

主な構成部品と仕様

L E D	定 格	100V / 11W
	色 温 度	5,000K
	定 格 寿 命	40,000時間

主 材 質	本 体	アルミニウム合金 緑塗装・ガンメタ塗装
	ガラスグローブ	硬質ガラス
	ガ ー ド	鋼製 樹脂コーティング
	吊り下げフック	真ちゅう

形状及び寸法

別紙図面参照

梱包仕様

内 箱 (1 個 入)	寸 法	縦470mm×横270mm×高さ310mm
	質 量	4kg

出荷時検査

	検査項目	検査方法	合否判定基準
1	点灯検査	目視及び専用機器	電源に接続し、ベルブザー、表示灯等を用い、正常に点灯・消灯し、異常がないこと
2	外観検査	目 視	1. 部品の欠落及びキズ、破損等のないこと 2. 表示事項に誤りのないこと
3	絶縁耐圧試験	専用機器	充電部と非充電部間1200Vの交流電圧を1秒間加えこれに耐えること