



様々な作業に1台で対応できる！

- 瞬時に止まる高制御クラッチ
- ERC機能(キックバック防止機能)
- EMP機能(モーター保護機能)
- 電池を守るECP機能(特許取得)
- フレキシブルバッテリーシステム
- クールバック

製品紹介

**GSR18V-60FCH(本体のみ)**

様々な作業に1台で対応できる！

標準付属のメタルキーレスチャックを含め別売5種類、計6種のアダプターにより、幅広い穴あけ・ネジ締め作業に1台で対応可能。別売リアタッチメント装着により世界初のSDS-plusハンマードリルになるドライバードリルの新形態！

**1. ERC機能(キックバック防止機能)\***

- ・内蔵された加速度センサーがキックバックの可能性を感知した場合、瞬時にモーターを停止し、キックバックを回避します。
- \* Electronic Rotation Control(特許申請中)

**2. 高効率のECモーター(ブラシレスモーター)**

- ・効率が高く、また長時間の使用でもメンテナンスフリーです。同じバッテリーで作業量・パワーがアップします。

**3. EMP機能**

- ・過負荷によるモーターの焼損が起きる前に電流を遮断し、モーターを守ります。

**4. ECP機能**

- ・過放電、過電流、過充電、オーバーヒート、範囲外温度での使用からセルを保護するポッシュだけのテクノロジー。※特許取得

**5. フレキシブルバッテリーパックシステム**

- ・同じ電圧であれば、容量の異なるバッテリーも使用可能です。

**6. 別売リアアダプター**

品名	
GFA18-M	フルメタルキーレスチャックアダプター
GFA18-W	ビットホルダー式アングルアダプター

仕様

穴あけ	鉄工：13mmφ 木工：38mmφ 鉄工ホールソー：53mmφ コンクリート：10mmφ
定格電圧	DC18V(充電式専用バッテリー)
無負荷回転数	0～1900(回転/分)、低速：0～600(回転/分)
打撃数	ハンマードリル時：0～4800(回/分)
キーレスチャック把握範囲	1.5～13mmφ
サイズ	(W)147 x (H)246 x (D)71mm
標準付属品	本体のみ、ケース(L-BOXX136N)、メタルキーレスチャックアダプター

機能



電子無段変速



正転・逆転機構



ECモーター



LED ライト



コードレス工具



リチウムイオンテクノロジー



キックバック防止機構



18V バッテリー