

EA758RX-41 (LEDフラッシュライト)取扱説明書

Ver 1.1

この度は当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きます様お願い致します。

⚠ 使用上の注意

- ・電池はなるべく新しいものを使用し、新しい電池と古い電池の併用は避けて下さい。
- ・点灯中、直接レンズを見ないで下さい。
- ・強い衝撃を与えないで下さい。
- ・長時間使用されない時は電池を外して下さい。

◆仕様

- 光源…白色LED球
- ※LEDに替球はありません。
- 使用電池…単1×4本(別売)
- 電池寿命…約11時間(アルカリ電池使用)
- サイズ…φ 105×210.5mm
- 重量…420g(本体のみ)
- 暗い場所でも位置を知らせる蓄光スイッチ(オレンジ色)
- 滑り止めグリップ
- 直立置きできる安定した構造
- 防水性能…IP65
- ショルダーストラップ

◆各部の名称





◆機能

- 暗い場所でも資料等が見やすいサブ灯(約30ルーメン)
- 電池寿命を知らせるインジケータ(緑:良→赤:不足)
- 三脚取付ねじ付(UNC1/4")で、作業灯としても使用可能



◆電池の入れ方

- ①ライトのレンズ部分の蓋を左に回して外します。
- ②反射板の付いたLEDユニットが外れますので、ケース内の表示に従って、電池をセットします。
- ③LEDユニットを溝に沿ってセットします。
- ④フタを閉じて下さい。



LEDユニットに凸部分がケース内には溝が切っており、きちんとはまるようになっています。

◆点灯/消灯



■スイッチ1

スイッチ1を押すとメインが点灯します。点灯モードは下記のようになります。

OFF→メイン強→OFF→メイン中→OFF→メイン弱→OFF→メイン強→以降繰り返し

※素早くモードを変更したい場合は、メインが点灯している状態でスイッチ1を軽く押して下さい。

順次モードが切り替わります。

■スイッチ2

スイッチ2を押すとサブ灯が点灯します。スイッチ2を再度押すと、消灯します。

OFF→ON→OFF

※メインとサブ灯は同時に点灯させることができます。

上記のスイッチ操作は、おのこの独立して操作ができますので、ご使用環境によってモードを変更して下さい。

■電池寿命インジケータ


電池が消耗してくると、スイッチ横のインジケータが緑色から赤色に変わります。

”電池の入れ方”に従って、電池を入れ替えてください。

◆お手入れ方法

・柔らかい布で、汚れがひどい場合は中性洗剤を付けた布を固く絞って拭いて下さい。

※シンナー・ベンジンなどの揮発性溶剤は使用しないで下さい。



株式会社 エスコ

本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14

TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929

15.Nov.