


EA815LC-2, -3(作業灯)

品番	コード長	重量
EA815LC-2	5m	0.64kg
EA815LC-3	10m	1.15kg
EA815LC-29	替球	(廃番)

- ・電線仕様…0.75mm²×2補助コード
- ・照明装置…TD型60W耐震電球(口金E26)
- ・定格…60W、100W
- ・手元スイッチ付

〈用途〉

手元の暗い場所に
マイカーの点検に
日曜大工に



単位:mm

〈特長〉

360°照射式、グリップは絶縁性にすぐれしかも丈夫な熱硬化性樹脂を採用。
工場やマイホームで、また遠く離れた場所へは延長コードの接続で。

