

EA858HC

(20mm 油圧パンチャー)

- 電動油圧式
- 各種オプション替刃によりダクターD1・D2も可能です。最大板厚6mmまでの手軽さ抜群の機能
- フトコロ 55mm

- 二重絶縁
- 圧力規制弁標準装備
(本体保護のために最大圧力以上の過負荷を防止します。)
- ストロークエンドの自動リターン可能
- 任意の位置での手動リターン可能




- 能力 $\phi 20$ t=6mm
SS400 相当品 $\phi 20$ t=6mm以下、
 $\phi 14$ t=4mm以下
SUS304相当品 t=4mm以下
- 穴径上 丸穴、長穴

○ 電源 単相AC100V 50/60Hz

○ モーター定格消費電力 900W

○ 重量 9.0kg

- 付属品 片ロスパナ#10・17、六角棒レンチ#3、
 $\phi 11$ mmポンチ・ダイスセット(EA858HC-11)、
S型ストッププレート、ワークスタンド、
サイドハンドル、キャリングケース(鉄製)



替刃(パンチ・ダイス1セット 別売)

	穴径	厚	
EA858HC-10	$\phi 10$	t=6	
EA858HC-11	$\phi 11$	t=6	
EA858HC-14	$\phi 14$	t=6	
EA858HC-15	$\phi 15$	t=6	
EA858HC-18	$\phi 18$	t=6	
EA858HC-20	$\phi 20$	t=6	
	穴径×長さ	厚	
EA858HC-101	$\phi 6.5 \times 10$	t=6	
EA858HC-102	$\phi 8.5 \times 13$	t=6	
EA858HC-103	$\phi 10 \times 15$	t=6	
EA858HC-104	$\phi 11 \times 15$	t=6	
EA858HC-105	$\phi 13 \times 19.5$	t=6	