

EA930AM-11
EA930AM-12
(ボンドMPX-1)

色調
ホワイト
グレー



<仕様>

- ・变成シリコーン樹脂系無溶剤形
- ・内容量 333ml
- ・耐熱温度 -40°C~90°C
- ・標準塗布量 7~8m
- ・はり合わせ可能時間 0~10分

<用途>

- ・衝撃や振動に対して割れやすい材料の接着
- ・熱膨張係数の異なる材料の接着
- ・内装ボード・石材・タイルなどに

<特徴>

- ・弾力性・耐震性・耐熱性・耐寒性にすぐれています。

<使用法>

- ①接着面の油・ホコリ・サビなどの汚れを取り除き、必ずよく乾燥させてください。
- ②なるべく表面強度の弱い接着面の方に、線状、またはクシ目ゴテ使用による厚塗りをしてください。
- ③塗布後、直ちにはり合わせてください。
※弾力性の効果を十分に発揮させるために、接着剤層の厚みは1mm以上になるようにしてください。