

EA815L 作業灯

典型的プロ用ハンドランプ。

コンセント内蔵型なので照明と電動工具の使用が同時にできる便利さ！！
拡散型のフロスト耐震電球付きで、車の整備、機械の点検や補修作業等、
広範囲にわたってご使用いただけます。眩しくないランプガードつき。



形式	電線仕様		照明装置	定格	コンセント仕様		重量 (kg)
	長さ(m)	種別・太さ(mm ²)・心数(C)			形状	個数	
EA815L	10	VCT 1.25×2	AS型60W 耐震電球付	60W 100V	㊦ 2P・7A・125V	1	1.1

◆替球:EA815L-9