

耐熱 スプレー



耐熱温度
600℃

キャップの色が
以下のように変更しています。

-71 : 黒
-72 : 銀



ストーブ 焼却炉 自動車・バイクのマフラーなどに



耐熱温度 600℃、はがれにくい

- 高温に強く、最高約 600℃までの耐熱性を持っています
- はがれにくく、変色も少ない。

高温の金属部

ストーブ、自動車・バイクのマフラー、
焼却炉などの耐熱性の必要なところに

- 容量 : 300ML (12本入=/ケース)
- 塗り面積 (1回塗り) 約2㎡ (タタミ約1.2枚分)
- 乾燥時間 : 普通時(20℃) 約30分、冬期(10℃) 約60分
- 完全硬化 : 約180℃で20~30分以上加熱 (※)

※常温乾燥後の塗膜は、完全硬化に至っておりません。

常温で2時間以上乾燥後に被塗物を使用し、加熱(180℃
程度の熱で20~30分以上)することにより塗膜が硬化します。

色名・JANコード



ブラック

4906754 002962



シルバー

4906754 002955



ブラウン

4906754 003105

大日本塗料グループ

サンデーペイント株式会社

ホームページ <http://www.sundaypaint.co.jp/>

■本 社 〒554-0012 大阪市此花区西九条6-1-124 (大日本塗料(株)内) ☎06 (6466) 6700 FAX 06 (6466) 2751
□仙 台 ☎022 (236) 4126 FAX 022 (238) 1877 □名 古 屋 ☎0568 (72) 5262 FAX 0568 (75) 7248
□関東第一 ☎0467 (43) 7175 FAX 0467 (43) 7165 □大 阪 ☎06 (6466) 6700 FAX 06 (6466) 2751
□関東第二 ☎0467 (43) 7175 FAX 0467 (43) 7165 □福 岡 ☎092 (938) 8223 FAX 092 (938) 1576