

別売部品 ジグソーブレード一覧

木工用・特殊材料用

(※印はオービタル機構ナシ製品に最適です。※傾斜切断時には使用できません。)

主要切断材料	ブレード No.	ブレード形状	山数/ 1インチ	全長 mm	刃厚 mm	販売 単位 (枚)	コードNo.	価格	ブレードの切断能力 mm	
									木材 合板	塩ビ プラスチック アクリル
木材	No.1		9山	88	1.0	5	0032-0460	580	20~45	
	No.2		12山	83	1.0	5	0032-0461	580	20以下	3~20
						10	*0032-1802	1,100		
	No.1 (ロング)		6山	160	1.5	3	0032-0465	2,400	105以下	
	No.1 (スーパーロング)		6山	185	1.5	3	0032-1878	2,700	135以下	
	No.11		8山	105	1.2	5	0032-0466	550	5~55	5~20
	No.31		9山	105	1.0	5	0032-0473	750	20~55	
	No.12		20山	77	0.9	5	0032-0467	550	20以下	10以下
	No.42		13山	77	1.0	5	0033-9367	1,300	2~15	
	合板用		25山	77	1.0	5	0032-9592	1,000	ベニヤ 2~20	
	曲線切り		14山	77	1.0	5	0032-9595	1,000	20以下	
	No.21 (仕上用)		6山	105	1.5	5	0032-0471	1,100	5~55	5~20
	No.22 (仕上用)		10山	105	1.5	5	0032-0472	1,100	3~40	3~15
	No.41 (仕上用)		8山	116	1.5	5	0087-9357	1,360	10~65	
No.1 (仕上用)		12山	83	1.2	5	0032-0470	1,500	2~40	3以下	
合成樹脂	No.4		13山	83	1.0	5	0032-0463	580		3~20
FRP	グリッド	タンクステンカーバイド(超硬) 	-	83	0.8	2	0032-6544	2,000	FRP板厚10mm	

金工用

主要切断材料	ブレード No.	ブレード形状	山数/ 1インチ	全長 mm	刃厚 mm	販売 単位 (枚)	コードNo.	価格	ブレードの切断能力 mm			
									軟鋼板	ステン レス	アルミ 非金属	塩ビ プラスチック アクリル
鉄材	No.123X	 ※プログレッシブピッチ	10~ 21山	100	1.0	5	0032-2785	1,500	1.5~ 10			
	No.15		8山	77	0.9	5	0032-0468	1,000	3~6		3~10	5~15
	No.16		25山	77	0.9	5	0032-0469	1,000	3以下		3以下	5以下
	No.5A (押切刃)		25山	77	0.9	5	0032-9593	1,700	1.7~ 3.0		2~4	
	No.6A (押切刃)		32山	77	0.9	5	0032-9594	1,700	1.6以下		2以下	
	曲線切り		25山	77	1.0	5	0032-9596	1,500	2以下			
ステンレス	No.50		13山	92	0.9	5	0040-1399	2,300	2.5~ 6.0	2.0~ 3.2	3~13	5~15
	No.51		21山	92	0.9	5	0040-1400	2,300	1.5~ 5.0	1.5~ 2.5	5以下	5~20
	No.52		32山	92	0.9	5	0040-1401	2,300	3.0 以下	0.5~ 1.5	3以下	5以下
	No.97		21山	77	1.0	5	0096-3400	1,700	2~5	1.5~ 2.5	5以下	5~15
	No.95		18山	83	0.93	5	0032-3706	2,000	3~6	1.5~ 3.2	3~12	5~20
						10	0032-3707	3,800				
No.96		32山	83	0.64	5	0032-3708	2,000	3以下	0.5~ 1.5	3以下	5以下	
					10	0032-3709	3,800					

(注)ストローク量が大きいため、全長70mm以下の短いブレードは使用できません。

*在庫僅少品