


品番：EA708D-26

品名：クランプメーター(デジタル)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 35,800円(税抜)／39,380円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 35,800円(税抜)／39,380円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 2 (2024/05/17 10:42現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0806ページ                      |      |   |



仕様

|          |                                                                                     |            |                                                                                                                                      |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| メーカー     | 三和電気計器 (sanwa)                                                                      | 型番         | DCM2000DR                                                                                                                            |
| 仕様       | 本体                                                                                  | 直流・交流電流    | 200/2,000A                                                                                                                           |
| 直流+交流電流  | 200.0/2000A                                                                         | 直流・交流電圧    | 6/60/600/1,000V                                                                                                                      |
| 抵抗       | 600.0/6.000k/60.00k/600.0k/6.000M/40.00MΩ                                           | 周波数        | 10～1999Hz                                                                                                                            |
| 静電容量     | 60n/600n/6μ/60μ/600μ/2000μF                                                         | 最高確度       | ●交流・直流電流:±(2.0%+5)<br>●直流+交流電流:±(3.0%+8)<br>●交流電圧:±(1.2%+5)<br>●直流電圧:±(0.5%+5)<br>●抵抗:±(0.5%+5)<br>●周波数:±(0.1%+4)<br>●静電容量:±(2.0%+5) |
| 分解能      | ●交流・直流電流、直流+交流電流:0.1A<br>●交流・直流電圧:0.001V<br>●抵抗:0.1Ω<br>●周波数:0.01Hz<br>●静電容量:0.01nF | 導通         | 10～200Ω以下でブザー音 開放電圧:約0.5V                                                                                                            |
| ダイオードテスト | 開放電圧:約1.8V                                                                          | EF(検知機能)検電 | 約60V以上でバーグラフと断続音が3段階に変化(50/60Hz)                                                                                                     |
| サンプルレート  | 約5回/秒                                                                               | 周波数特性      | 50～400Hz                                                                                                                             |
|          |                                                                                     |            |                                                                                                                                      |

|                                      |                                      |           |                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 表示桁数                                 | 6000 1999 (Hz)                       | 最大過負荷保護入力 | DC/AC1100V<br>CT部:DC/AC2000A                                                                                                                                                                                     |
| クランプ径/導体サイズ                          | Φ55mm/20x66mm                        | 電源        | 単3電池×2本(付属)                                                                                                                                                                                                      |
| 電池寿命                                 | Aにて連続約80時間 A以外約240時間(マンガン電池、バックライト消) | サイズ       | 97(W)×43(D)×264(H)mm                                                                                                                                                                                             |
| 重量                                   | 約640g                                | 機能        | <ul style="list-style-type: none"> <li>●導通チェック</li> <li>●LPF機能</li> <li>●オートパワーセーブ(約34分)解除可</li> <li>●リラティブ機能(相対値表示)</li> <li>●データホールド/レンジホールド/ピークホールド機能(5ms)</li> <li>●低インプットインピーダンス型ACV/DCV/Ω自動判別機能</li> </ul> |
| 安全規格                                 | IEC61010 CAT.IV1000V                 | 付属品       | <ul style="list-style-type: none"> <li>●テストリード(全長約1m/ピン先18mm)</li> <li>●キャリングポーチ</li> <li>●取扱説明書</li> <li>●ピンキャップ</li> </ul>                                                                                     |
| 真の実効値測定可能                            |                                      |           |                                                                                                                                                                                                                  |
| 導通チェック、ダイオードテスト、LPF機能他               |                                      |           |                                                                                                                                                                                                                  |
| カテゴリIV対応の多機能メーター                     |                                      |           |                                                                                                                                                                                                                  |
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。         |                                      |           |                                                                                                                                                                                                                  |
| 「交流電圧または交流電流とその周波数」の同時表示が可能なデュアル表示機能 |                                      |           |                                                                                                                                                                                                                  |
| 最大AC2000A(真の実効値)まで測定可能               |                                      |           |                                                                                                                                                                                                                  |
| ACVは可変周波数駆動(VFD)回路の測定に便利なLPF機能       |                                      |           |                                                                                                                                                                                                                  |

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.