

品番 : EA115YF-11

品名 : AC100V/0.4kw 高圧洗浄機



販売価格	92,000円(税抜) / 101,200円(税込)		
カタログ価格	92,000円(税抜) / 101,200円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2024/10/06 18:14現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0055ページ2536ページ2617ページ		



仕様

吐出水量(最大)	7L/h	吐出水圧(最大)	3.4MPa
電源	AC100V	消費電力(50/60Hz)	630W/590W
モーター出力	0.4kW	起動方式	コンデンサ起動
重量	13.8kg	ホース長	10m
サイズ	本体:230×325×200(H)mm ケース:430×300×260(H)mm	ケース容量	約23L ※付属ケースがタンクになります。
付属品	1/2" 吸水ホース、オーバーフローホース、ストレーナー、1/4" 高圧ホース10m、Uレバーコック	用途	エアコン洗浄に。

オイルレス(無注油)ポンプ高圧洗浄機です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.