

WEICON®

エポキシ樹脂系補修材 Repair Stick

リペアースティック

how to use

Repair Stick



切って



混ぜて



使うだけ!

簡単3ステップ

必要な分量を切り分けて、混ぜて使うだけ！
3ステップでカンタンに補修・穴埋めが可能です

硬化後は機械処理も可能!

ドリル、ヤスリ掛け、タップ、塗装なども可能

- アルコール、エステル、塩水、オイル、ほとんどの酸、苛性アルカリ水溶液(灰汁等)に耐性があります
- 施工後は機械加工(ドリル、ヤスリ掛け、タップ)ができ、上からペンキを塗ることも可能です

耐熱温度範囲
-50~120°C
(一時的 150°C)

リペアースティック付配管補修キット

使用温度範囲 10~35°C

ダークグレー



配管補修キット

テープ 5cm×1.5m	品番 EA934WA-101 価格 3,350円 (税抜)
テープ 5cm×3.5m	品番 EA934WA-102 価格 3,910円 (税抜)
テープ 10cm×3.5m	品番 EA934WA-103 価格 5,570円 (税抜)
テープ 12.5cm×10m	品番 EA934WA-104 価格 16,400円 (税抜)

check!
詳しくは
動画を
ご覧ください!

<キット内容>

- リペアースティック(鉄用)28g
- グラスファイバーテープ
- ゴム手袋

<共通仕様>

- 完全硬化時間...30分
- 耐熱温度...-50~120°C
- 硬化時間...テープ:7~10分、スティック:10分
- 可使用時間...テープ:3~5分、スティック:4分

7本セット

- 鉄用 ×2本
- アルミニウム用
- 銅用
- ステンレス用
- プラスチック用
- 水中用



リペアースティックセット(7本)

57g ×7本 品番 EA934WA-70B
価格 13,400円 (税抜)

- 6種類のリペアースティックがセットになって便利です
- ケース付

鉄用

ダークグレー

硬化時間 60分(触手10分) 可使用時間 4分



[鉄用] リペアースティック

115g	品番 EA934WA-3 価格 2,840円 (税抜)
57g	品番 EA934WA-3A 価格 1,550円 (税抜)

- 完全硬化時間(20°C)...24時間
- 耐圧強度...80N/mm²
- せん断強度(20°C、7日後)...4.1N/mm²

アルミニウム用

アルミ色

硬化時間 60分(触手10分) 可使用時間 4分



[アルミニウム用] リペアースティック

115g	品番 EA934WA-4 価格 2,840円 (税抜)
57g	品番 EA934WA-4A 価格 1,550円 (税抜)

- 完全硬化時間(20°C)...24時間
- 耐圧強度...80N/mm²
- せん断強度(20°C、7日後)...4.2N/mm²

銅用

銅色

硬化時間 60分(触手10分) 可使用時間 3分



[銅用] リペアースティック

115g	品番 EA934WA-2 価格 2,840円 (税抜)
57g	品番 EA934WA-2A 価格 1,550円 (税抜)

- 完全硬化時間(20°C)...24時間
- 耐圧強度...80N/mm²
- せん断強度(20°C、7日後)...4.8N/mm²

ステンレス用

灰色

硬化時間 60分(触手10分) 可使用時間 4分



[ステンレス用] リペアースティック

115g	品番 EA934WA-9 価格 3,880円 (税抜)
57g	品番 EA934WA-9A 価格 2,220円 (税抜)

- 完全硬化時間(20°C)...24時間
- 耐圧強度...80N/mm²
- せん断強度(20°C、7日後)...3.9N/mm²

プラスチック用

ライトブルー

硬化時間 3時間(触手40分) 可使用時間 20分



[プラスチック用] リペアースティック

115g	品番 EA934WA-7 価格 2,840円 (税抜)
57g	品番 EA934WA-7A 価格 1,550円 (税抜)

- 完全硬化時間(20°C)...36時間
- 耐圧強度...65N/mm²
- せん断強度(20°C、7日後)...2.4N/mm²
- ★PE、PP、PTFE、POM、フッ素炭化水素化合物には使用不可

木材用

ベージュ

硬化時間 60分(触手45分) 可使用時間 15分



[木材用] リペアースティック

56g	品番 EA934WA-5 価格 2,840円 (税抜)
28g	品番 EA934WA-5A 価格 1,550円 (税抜)

- 完全硬化時間(20°C)...24時間
- 耐圧強度...75N/mm²
- せん断強度(20°C、7日後)...6.2N/mm²

水中用

白色

耐熱温度範囲 -25~120°C(一時的 150°C)

硬化時間 60分(触手15分) 可使用時間 4分



[水中用] リペアースティック

115g	品番 EA934WA-10C 価格 5,620円 (税抜)
57g	品番 EA934WA-10B 価格 3,210円 (税抜)

- 完全硬化時間(20°C)...24時間
- 耐圧強度...40N/mm²
- せん断強度(20°C、7日後)...6.5N/mm²

多目的用

白色

耐熱温度範囲 -25~120°C(一時的 150°C)

硬化時間 60分(触手15分) 可使用時間 4分



[多目的用] リペアースティック

115g	品番 EA934WA-10 価格 5,620円 (税抜)
57g	品番 EA934WA-10A 価格 3,210円 (税抜)

- 完全硬化時間(20°C)...24時間
- 耐圧強度...40N/mm²
- せん断強度(20°C、7日後)...6.5N/mm²



エポキシ樹脂系補修材

混合用ヘラ、手袋付

texture 柔 ← 硬 液状 ・ ペースト状 ・ パテ状

鉄用

耐熱温度範囲 **-35~120°C** 濃灰色
パテ状 硬化時間 **7時間** 可使用時間 **60分**

Devcon A 相当

鉄補修材(パテ状)

500g 品番 **EA934WC-1C**
価格 **7,410円** (税抜)

パイプや鑄物の修理、
機械部品のひび割れの
補修に



耐熱温度範囲 **-35~90°C** 濃灰色
パテ状 硬化時間 **1時間** 可使用時間 **5分**

Devcon SF 相当

[速硬]
鉄補修材(パテ状)

500g 品番 **EA934WC-3**
価格 **8,530円** (税抜)
2kg 品番 **EA934WC-3A**
価格 **32,500円** (税抜)

エア漏れやケース、
歯車の補修に



耐熱温度範囲 **-35~200°C** 濃灰色
パテ状 硬化時間 **10時間** 可使用時間 **30分**

Devcon HR-300 相当

[高耐熱]

鉄補修材(パテ状)

500g 品番 **EA934WC-6A**
価格 **13,700円** (税抜)
1kg 品番 **EA934WC-6**
価格 **24,000円** (税抜)

金属部品や金型の修理、
穴埋め、シールに




耐熱温度範囲 **-35~120°C** 濃灰色
ペースト状 硬化時間 **13時間** 可使用時間 **60分**

Devcon B 相当

鉄補修材(ペースト状)

500g 品番 **EA934WC-2B**
価格 **8,000円** (税抜)
2kg 品番 **EA934WC-2C**
価格 **29,500円** (税抜)

設備機器や金型の補修、
肉盛、穴埋めに



アルミ用

耐熱温度範囲 **-35~120°C**
硬化時間 **10時間** 可使用時間 **60分**

アルミ色 軽金属部品の
補修に



Devcon F 相当

アルミ補修材(パテ状)

500g 品番 **EA934WC-9C**
価格 **7,880円** (税抜)

耐熱温度範囲 **-35~120°C**
硬化時間 **26時間** 可使用時間 **60分**

アルミ色 試作や金型見本の
製作や補修に



Devcon F-2 相当

アルミ補修材(ペースト状)

500g 品番 **EA934WC-10**
価格 **7,760円** (税抜)

耐熱温度範囲 **-80~220°C**
硬化時間 **6時間** 可使用時間 **60分**

灰色 高温にさらされる
機械や装置の補修に



[高耐熱]

アルミ補修材(液状)

500g 品番 **EA934WC-11B**
価格 **10,500円** (税抜)

ゴム用

耐熱温度範囲 **-60~100°C**
硬化時間 **60~90分** 可使用時間 **20分**

黒色 ベルトコンベアの
補修に



[耐摩耗]

ゴム補修材(ペースト状)

500g 品番 **EA934WC-19**
価格 **25,000円** (税抜)

チタン用

耐熱温度範囲 **-35~200°C**
硬化時間 **9時間** 可使用時間 **120分**

灰色
パテ状
ベアリング軸受や
シャフト、遠心ポンプの
修理に

[耐摩耗]

チタン補修材(パテ状)

500g 品番 **EA934WC-13**
価格 **13,600円** (税抜)



エポキシレジンパテ

耐熱温度範囲 **-35~200°C** 緑色
パテ状 硬化時間 **約2時間** 可使用時間 **20分**

エポキシレジンパテ

100g 品番 **EA934W-10**
価格 **3,020円** (税抜)
400g 品番 **EA934W-20**
価格 **5,600円** (税抜)

● 金属、木材、ガラス、ゴム、陶器、コンクリート、プラスチックに



ESCO 株式会社エスコ

〒550-0013 大阪市西区新町4丁目14番12号
TEL: 06-6532-6226 FAX: 06-6541-0929
https://www.esco-net.com/ MAIL: esco-sp@esco-net.com

株式会社エスコ公式

Twitter / YouTube
フォロー・チャンネル登録はコチラ!

