

品番：EA707A-106

品名：デジタルマルチメーター(携帯用ケース付)



販売価格	67,800円(税抜) / 74,580円(税込)		
カタログ価格	67,800円(税抜) / 74,580円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2024/10/06 20:17現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ			



真の実効値とは
真の実効値測定と同等精度に他の交流電圧・電流の値を測定できる機能です。

仕様

メーカー	日置電機 (HIOKI)	型番	※ESCOオリジナルセット品
測定方式	真の実効値式	仕様	ワニ口クリップ付
直流電圧	60m/600m/6/60/600/1000V 基本確度:±0.025%rdg,±2dgt.	交流電圧	60m/600m/6/60/600/1000V 周波数特性:20Hz~100kHz 基本確度45 - 65Hz:±0.2%rdg. ±25dgt.(実効値整流, クレストファクタ3以下)
直流・交流電圧	(4レンジ)6.0000V~1000.0V 周波数特性:20Hz~100kHz 基本確度45 - 65Hz:±0.3%rdg. ±30dgt.(実効値整流, クレストファクタ3以下)	定格	CATIV 600V, CATIII 1000V
直流電流	600μ / 6000μ / 60m/600m/6 / 10A 基本確度:±0.05%rdg,±5dgt.	交流電流	600μ / 6000μ / 60m/600m/6 / 10A 基本確度45 - 65Hz:±0.6%rdg. ±5dgt.(実効値整流, クレストファクタ3以下)
抵抗	60/600/6k/60k/600k/6M/60M / 600MΩ	静電容量	1n/10n/100n/1μ / 10μ / 100μ / 1m/10m/100mF 基本確度:±1.0%rdg,±5dgt.

周波数	99.999/999.99/9.9999/99.999 /500.00kHz	温度	-40~260°C (EA707A-31使用時)
電池	単3電池×4本(付属)	連続使用時間	100時間(バックライト消灯時)
サイズ	93(W)×53(D)×197(H)mm	重量	650g(テストリードホルダ、電池含)
コンダクタンス	600.00nS	PEAK測定	DC V測定: 信号幅4msec以上(単発)、1msec以上(繰返し) AC V、DC/AC A測定など: 信号幅1msec以上(単発)、250μsec以上(繰返し)
導通チェック	導通しきい値: 20/50/100/500Ω 応答時間: 10ms以上	ダイオードテスト	開放電圧: 4.5V以下 測定電流: 1.2mA以下 順方向しきい値: 0.15V~3V、7種
デシベル換算測定	基準インピーダンス設定 (dBm)、 4Ω~1200Ω、20種 交流電圧の基準値に対するdB換算値 を表示 (dBV)	温度測定	(熱電対) K: -40.0~800.0°C 確度: ±0.5%rdg. ±3°Cに温度プローブ確度加算
表示	5桁液晶表示、max.60000dgt.	表示更新レート	5回/s(静電容量: 測定値により0.05~2回/s、温度: 1回/s)
適合規格	安全性: EN61010-2-033:2012 EMC: EN61326 防じん防水性: IP40 (EN60529) ※故障の原因となるため、水に濡らさないでください。濡れた場合は点検または修理に出してください。	使用温度範囲	-15~55°C
保存温度範囲	-30~60°C	機能	<ul style="list-style-type: none"> ・デシベル換算 ・PEAK測定 ・導通チェック ・ダイオードテスト ・最小/最大値表示 ・オートパワーセーブ ・フィルタ機能(高調波ノイズ除去, AC600V/1000Vレンジ限定) ・表示値ホールド ・オートホールド ・リラティブ(相対値)表示 ・サンプリング設定 ・測定値の内部メモリ(400データ) ・誤挿入防止シャッター ・4-20mAパーセント換算
付属品	<ul style="list-style-type: none"> ・テストリード ・携帯ケース 	タイプ	高性能タイプ

クランプセンサー(-26~-28)を接続するには変換アダプター(-29)が必要です。

研究開発での使用を考え多彩な測定項目を搭載したデジタルマルチメーター

PEAK値測定と直流+交流電圧測定を使用すれば、直流信号に重畳したリップル電圧を測定することができます。

トランスデューサーなどによって変換した温度、圧力、流量などの計装信号4-20mA/0-20mAを%に換算して表示できます。

バーナーのフレーム電流のような微小電流を正確に測定できます。
60000カウントの5桁表示、高分解能測定
DC V基本精度 $\pm 0.025\%$ 、AC V20Hz \sim 100kHzの広帯域
ローパスフィルタで高調波カット（インバータの基本波成分測定）
DC+ACV測定、温度測定、C測定、周波数測定など多機能を搭載
端子シャッター機構（テストリードの誤挿入防止）
直接入力で10Aまで測定
電圧と周波数が同時に見れるデュアルディスプレイ
背面スタンド
背面にテストリード収納
表示バックライト、赤色バックライトによる過入力警告
1mの落下に耐える堅牢設計
通信パッケージ（オプション：EA707A-32）を使用しPCと接続すれば、測定結果をリアルタイムでPCに表示できます。また、表示した測定値をそのまま保存（テキスト形式）する事もできます。 ※PCと測定器本体は光通信により電氣的に絶縁されているため、安全に測定できます。
測定器を安全に使用するために、IEC61010では測定カテゴリとして、使用する場所により安全レベルの基準をCAT II \sim CAT IVで分類しています。安全レベルを満たさない測定器で測定を行うと電気事故につながります。
注意：付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.