

品番：EA857DP-3

品名：AC100V/500W マルチツール



販売価格	58,200円(税抜) / 64,020円(税込)		
カタログ価格	58,200円(税抜) / 64,020円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2024/10/06 20:28現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0848ページ		



ブレードを1秒で取り付け・取り外し!スナップインシステム

#### 仕様

メーカー	ボッシュ	型番	GMF50-36
振り子振動数	8000~20000rpm	電源	AC100V・500W
振り子振動角	左右1.8°	サイズ	290×85(H)mm
重量	1.6kg	コード長	2.5m
付属品	ブレード、サンディングプレート、サンディングペーパー、樹脂ケース		

ブレードを1秒で取り付け・取り外し!スナップインシステム

クラス最大500Wモーター搭載により、今までできなかった重作業が可能

コンスタントスピード、過負荷保護装置搭載

ダイヤル式電子無段変速

先端ツールはEA857DR-21~-37をご使用下さい。

窓の解体、継手の修復、木造骨組構造の継手加工に適しています。

木材、プラスチックや金属に使用することができます。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.