


品番 : EA761XN-1B

品名 : AC100V/6W/364mm 照明灯LED(防水/マグ ネット付)



販売価格	23,100円(税抜) / 25,410円(税込)		
カタログ価格	23,100円(税抜) / 25,410円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2024/10/06 16:25現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2144ページ		



仕様

メーカー	日機	型番	NLSS03CBM-AC
電球	LED球	電源	AC100V
消費電力	6W	全光束	430lm
照度(1m)	1750Lux	高さ	364mm
重量	2kg		
CE対応品			
色温度	5700K	照射角	20°
期待寿命	環境温度40℃:40,000時間、環境温度25℃:60,000時間(寿命は光束が初期値の30%以上減光した場合とする)	環境温度	-10℃~40℃(但し、氷結しない事)
電源コード	2m、プラグ付き VCTF0.75mm <sup>2</sup> ×2C	保護等級	IP65(ヘッドケース内のみ)
マグネットの吸着力	80kg		

ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命等を実現。

マグネットタイプなので、鉄板などの金属に貼りつけて使用することもでき、また、プラグ付きケーブルを標準装備しているので、簡単に持ち運びすることが可能となり、作業用ライトスタンドとして幅広い用途でご使用いただけます。

定電流電源装置内蔵により、入力電圧の変動があっても照度は変わりません。

RoHS、REACH規制に対応した環境にやさしい照明機器です。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.