

品番：EA857DP-1

品名：AC100V/300W マルチツール



販売価格	25,100円(税抜) / 27,610円(税込)		
カタログ価格	25,100円(税抜) / 27,610円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2024/10/06 20:17現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0848ページ		



高速振り子振動で面一切断・ポケット切断ができます

仕様

メーカー	ボッシュ	型番	GMF30-28
電源	AC100V	消費電力	300W
振り子振動数	8,000~20,000rpm	振り子振動角	2.8°
電子無段変速			
二重絶縁構造、過負荷保護装置			
マグネット付ツールホルダー			
コンスタントスピード機能			
剥離・研磨作業も可能です。			
コード長	2.5m	サイズ	280(W)×75(H)mm
重量	1.5kg	付属品	バイメタルブレード1本、 ラバーパッド1個、 サンプルサンディングペーパー5枚
先端ツールはEA857DR-21~-37をご使用下さい。			
タイルの切断、ボード壁の切り抜き、表面研磨に適しています。			
木材、プラスチックや金属に使用することができます。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.